

PDR 510 COP [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Ze sterow. czasowym M Select COP, specjalnie do zastosowań samoobsługowych.



- Objętość bębna 180.00 l, ładowność 18 (8.0) lb (kg) – 10.0 kg
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość Miele

EAN: 4002516491828 / Numer materiału: 11924250 / Stary numer materiału: 52510006EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Wielkość ładunku w kg	10,0
Ilość ładunku przy proporcji napełnienia 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:18	10,0
Proporcje napełnienia	1:18
Pojemność bębna w l	180,00
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi [Ø] w mm	440
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak
Zastosowanie	
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla kempingów	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	7,40
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,51
Czas trwania programu w min	36
Sterowanie	
Typ sterowania	M Select Benchmark
Możliwość programowania	Definiowane przez ustawienia Parametry
Sterowanie programem	Sterowanie czasowe
Wskazanie czasu pozostałego	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50/60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	7,94
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,20
Zabezpieczenie w A	16
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1020
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	763
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1215
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	760
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820
Waga netto w kg	72,0
Waga brutto w kg	80
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	853
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	50 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	3,90

PDR 510 COP [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Ze sterow. czasowym M Select COP, specjalnie do zastosowań samoobsługowych.



EAN: 4002516491828 / Numer materiału: 11924250 / Stary numer materiału: 52510006EU

Wyposażenie

Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna

•

Osiowe prowadzenie powietrza

•

Filtr wielkopowierzchniowy

•

Żebra Softlift

•

Funkcja Tryb łagodny

•

Wnęka komunikacyjna

•

Oświetlenie bębna

•

Akcesoria niezależne od urządzenia

•

Możliwości podłączenia

System inkasujący (opcja)

•

Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/
zarządzanie energią (opcja)

•

Suszarka Wi-Fi

•

Connector Box

•

Moduł LAN (opcja)

•

Normy, znaki certyfikacyjne

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Ochrona przeciwbryzgowa IP X4

•

WEEE

•

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE

•