

PDR 510 ROP [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Ze sterownikiem wilg. resztkowej M Select ROP dla dosk. rezultatów suszenia.



- Objętość bębna 180.00 l, ładowność 8.0 kg – 10.0 kg
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość Miele
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Numer materiału: 11924260 /

Stary numer materiału: 52510001EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Ilość ładunku przy proporcji napełnienia 1:22,5	8,0
Wielkość załadunku przy proporcji napełnienia 1:18	10,0
Pojemność bębna w l	180,00
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi [Ø] w mm	440
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	7,40
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,51
Czas trwania programu w min	36
Sterowanie	
Typ sterowania	M Select Benchmark
Możliwość programowania	Definiowane przez ustawienia Parametry
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50/60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	7,94
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,20
Zabezpieczenie w A	16
Wymiary i waga suszarki	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1020
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	763
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1215

PDR 510 ROP [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Ze sterownikiem wilg. resztkowej M Select ROP dla dosk. rezultatów suszenia.



EAN: 4002516491835 / Numer materiału: 11924260 /

Stary numer materiału: 52510001EU

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	760
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820
Waga netto w kg	72,0
Waga brutto w kg	80
Maksymalne obciążenie podłoża w N	853

Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	50 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	3,90

Wyposażenie

Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Filtr wielkopowierzchniowy	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Funkcja Tryb łagodny	•
Wnęka komunikacyjna	•
Oświetlenie bębna	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•

Efektywność i ekologia

Zasada działania	Otwarty obieg powietrza
Kwota recyklingu w %	90

Możliwości podłączenia

System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja)	•
Suszarka Wi-Fi	•
Connector Box	•
Moduł LAN (opcja)	•

Normy, znaki certyfikacyjne

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•