

PDR 910 [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie
Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastyczności.



- Objętość bębna 180.00 l, ładowność 18 (8.0) lb (kg) – 10.0 kg
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość Miele

EAN: 4002516491859 / Numer materiału: 11924400 / Stary numer materiału: 52910001EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance Plus
Front	Stal szlachetna
Kolor panelu	Stal szlachetna
Wielkość załadunku w kg	10,0
Ilość ładunku przy proporcji napełnienia 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Wielkość załadunku przy proporcji napełnienia 1:18	10,0
Proporcje napełnienia	1:18
Pojemność bębna w l	180,00
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi [Ø] w mm	440
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla stadnin i stajni jeździeckich	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	7,40
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,51
Czas trwania programu w min	36
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Pro
Możliwość programowania	Programowalne
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•

PDR 910 [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastyczności.



EAN: 4002516491859 / Numer materiału: 11924400 / Stary numer materiału: 52910001EU

Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50/60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	7,94
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,20
Zabezpieczenie w A	16
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1020
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	763
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1215
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	760
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820
Waga netto w kg	72,0
Waga brutto w kg	80
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	853
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	50 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	3,90
Wyposażenie	
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Filtr wielkopowierzchniowy	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Funkcja Tryb łagodny	•
Wnęka komunikacyjna	•
Oświetlenie bębna	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Suszarka Wi-Fi	•
Connector Box	•
Moduł LAN (opcja)	•
Pojemności	
Maski oddechowe [ilość]	4
Mundury [ilość]	1
Kurtki mundurowe [ilość]	2
Pościel syntetyczna [ilość]	1
Poduszki syntetyczne [ilość]	2
Pościel z pierza [ilość]	1
Poduszki z pierza [ilość]	2
Ścierki, 22 g [ilość]	182
Mopy, bawełna, 40 cm [ilość]	42
Mopy, bawełna, 50 cm [ilość]	36
Mopy, mikrofaza, 40 cm [ilość]	66
Mopy, mikrofaza, 50 cm [ilość]	47
Letnie derki dla koni [ilość]	2

PDR 910 [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastyczności.