

PDR 910 [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie
Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastyczności.



- Objętość bębna 180.00 l, ładowność 18 (8.0) lb (kg) – 10.0 kg
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość Miele

EAN: 4002516491866 / Numer materiału: 11924420 / Stary numer materiału: 52910002EU

| Konstrukcja i wersja | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Konstrukcja | Pralki ładowane od frontu |
| Linia | Performance Plus |
| Front | Szary stalowy |
| Kolor panelu | Stal szlachetna |
| Wielkość ładunku w kg | 10,0 |
| Ilość ładunku przy proporcji napełnienia 1:22,5 | 18 (8,0) lb (kg) |
| Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:18 | 10,0 |
| Proporcje napełnienia | 1:18 |
| Pojemność bębna w l | 180,00 |
| System suszenia | Wylot |
| Otwór drzwi [Ø] w mm | 440 |
| Kąt otwarcia drzwi w stopniach | 180 |
| Zawiasy drzwi | lewa strona |
| Bęben SoftCare ze stali szlachetnej | Tak |
| Zastosowanie | |
| Dla hotelarstwa i gastronomii | • |
| Dla domów seniora i opieki | • |
| Dla Facility Management | • |
| Dla pralni | • |
| Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych | • |
| Dla czyszczenia tekstyliów | • |
| Dla pralni i magli | • |
| Dla rzemiosła | • |
| Dla straży pożarnej i służb ratunkowych | • |
| Dla stadnin i stajni jeździeckich | • |
| Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli | • |
| Dla szpitali | • |
| Dla kempingów | • |
| Dla klubów sportowych | • |
| Dla branży beauty, wellness i fitness | • |
| Dla przychodni lekarskich i dentystycznych | • |
| Dla przemysłu petrochemicznego | • |
| Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego | • |
| Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych | • |
| Dla instytucji państwowych/socjalnych | • |
| Dane dotyczące mocy | |
| Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz. | 7,40 |
| Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg | 0,51 |
| Czas trwania programu w min | 36 |
| Sterowanie | |
| Typ sterowania | M Touch Pro |
| Możliwość programowania | Programowalne |
| Sterowanie programem | Sterowanie wilgotnościowe |
| Maksymalny czas opóźnienia startu w h | 24 |
| Wskazanie czasu pozostałego | • |
| Wskazanie przebiegu programu | • |
| Ustawienia języka wyświetlacza | • |

PDR 910 [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastyczności.



EAN: 4002516491866 / Numer materiału: 11924420 / Stary numer materiału: 52910002EU

| Standardowe przyłącze elektryczne | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj grzania | Elektryczne |
| Przyłącze elektryczne | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Moc grzewcza elektryczna w kW | 7,94 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 8,20 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 1020 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 700 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 763 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 1215 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 760 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 820 |
| Waga netto w kg | 72,0 |
| Waga brutto w kg | 80 |
| Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ² | 853 |
| Wartości emisyjne | |
| Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h | 3,90 |
| Wyposażenie | |
| Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna | • |
| Osiowe prowadzenie powietrza | • |
| Filtr wielkopowierzchniowy | • |
| PerfectDry | • |
| Żebra Softlift | • |
| Funkcja Tryb łagodny | • |
| Wnęka komunikacyjna | • |
| Oświetlenie bębna | • |
| Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki | • |
| Akcesoria niezależne od urządzenia | • |
| Możliwości podłączenia | |
| System inkasujący (opcja) | • |
| Złącze optyczne dla dostępu serwisowego | • |
| Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja) | • |
| Suszarka Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| Moduł LAN (opcja) | • |
| Pojemności | |
| Maski oddechowe [ilość] | 4 |
| Mundury [ilość] | 1 |
| Kurtki mundurowe [ilość] | 2 |
| Pościel syntetyczna [ilość] | 1 |
| Poduszki syntetyczne [ilość] | 2 |
| Pościel z pierza [ilość] | 1 |
| Poduszki z pierza [ilość] | 2 |
| Ścierki, 22 g [ilość] | 182 |
| Mopy, bawełna, 40 cm [ilość] | 42 |
| Mopy, bawełna, 50 cm [ilość] | 36 |
| Mopy, mikrofaza, 40 cm [ilość] | 66 |
| Mopy, mikrofaza, 50 cm [ilość] | 47 |
| Letnie derki dla koni [ilość] | 2 |

PDR 910 [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastyczności.