

## PWM 909 [EL DV DD]

Profesjonalna pralka, nagrzewana elektrycznie, z zaworem odpływu z komorą do s płukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dowolne progr.



- Objętość bębna 80 l, ładowność 9,0 kg
- O 18% mniejsze zużycie wody i o 45% mniejsze zużycie energii\*
- Optymalna obsługa dzięki kol. wyśw. Fulltouch – M Touch Pro Plus
- Optymalne rezultaty wirowania – wilgotność 44 %\*\*, współczynnik g518
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

\* W odniesieniu do programu Pranie kolorowe 60° z przyłączem ciepłej wody, w porównaniu z poprzednim modelem.

\*\* Wskazania wilgotności resztkowej odnoszą się do płukania na ciepło w ostatnim cyklu płukania.

EAN: 4002516492337 / Numer materiału: 11926680 / Stary numer materiału: 51909014EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance Plus
Front	Stal szlachetna
Kolor panelu	Stal szlachetna
Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:9 w kg	9,0
Proporcje napełnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	9,0
Pojemność bębna w l	80
Otwór drzwi [Ø] w mm	370
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Bezobsługowy silnik synchroniczny	•
Bęben SoftCare	•
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla stadnin i stajni jeździeckich	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	6,30
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg	0,13
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	6,60
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh/kg	0,03
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	56,2

## PWM 909 [EL DV DD]

Profesjonalna pralka, nagrzewana elektrycznie, z zaworem odpływu z komorą do spłukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dowolne progr.



EAN: 4002516492337 / Numer materiału: 11926680 / Stary numer materiału: 51909014EU

Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	1,20
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	49
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	59,3
Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,23
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	45
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	49,7
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	0,82
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	34
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l	52,0
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,14
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	32
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	47
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	44
Ilość obrotów wirowania w obr./min	1300
Współczynnik G	518
Przetestowany czas pracy	30000
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	M Touch Pro Plus
Możliwość programowania	Dowolnie programowalne
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
<b>Progr. podst./dla grup docel.</b>	
Programy podstawowe	•
Programy dla hotelarstwa i gastronomii	•
Programy dla domów seniora i opieki	•
Programy dla Facility Management	•
Programy dla salonów pralniczych	•
Programy dla wspólnot mieszkaniowych i budownictwa mieszkaniowego	•
Programy dla czyszczenia tekstyliów	•
Programy dla pralni i magli	•
Programy dla zakładów rzemieślniczych	•
Programy dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Programy dla stadnin/ośrodków jeździeckich/stajni jeździeckich	•
Programy dla uniwersytetów, przedszkoli i szkół	•
Programy dla szpitali	•
Programy dla restauracji szybkiej obsługi	•
Programy dla kempingów	•

PWM 909 [EL DV DD]

Profesjonalna pralka, nagrzewana elektrycznie, z zaworem odpływu z komorą do sflukiwania srodkow pionacych, M Touch Pro Plus – dowolne progr.

EAN: 4002516492337 / Numer materiału: 11926680 / Stary numer materiału: 51909014EU

Programy dla klubow sportowych	•
Programy dla branzy kosmetycznej, wellness i fitness	•
Programy dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Programy dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
<b>Dozowanie</b>	
Szuflada na detergenty	3 kom.
Elastyczne adaptery dozujace (opcja)	•
Maksymalne mozliwosci podlaczenia dla pomp dozujacych [ilosc]	6
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50/60HZ
Moc grzewcza w kW	7,95
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,20
Zabezpieczenie w A	16
<b>Podłączenie/odpływ wody</b>	
Woda zimna [ilosc]	1x 1/2" ze srubunkiem 3/4"
Woda ciepla [ilosc]	1 x 1/2" ze srubunkiem 3/4"
Woda uzytkowa (opcja) [ilosc]	1x 1/2" ze srubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnetrzny, wysokość netto w mm	1020
Wymiar zewnetrzny, szerokość netto w mm	700
Wymiar zewnetrzny, głębokość netto w mm	730
Wymiar zewnetrzny, wysokość brutto w mm	1214
Wymiar zewnetrzny, szerokość brutto w mm	750
Wymiar zewnetrzny, głębokość brutto w mm	817
Waga netto w kg	140,0
Waga brutto w kg	152
Maksymalne obciążenie podłozha w N/m <sup>2</sup>	2421
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	65 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepla do pomieszczenia w MJ/h	2,30
<b>Wyposażenie</b>	
Opatentowane wstepne odwadnianie	•
Przygotowywanie sćierek	•
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Płukanie dezynfekujace	•
EcoSpeed	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Przepływomierz	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Akcesoria niezalezne od urzadzenia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Kwota recyklingu w %	95
<b>Mozliwosci podlaczenia</b>	
System inkasujacy (opcja)	•

## PWM 909 [EL DV DD]

Profesjonalna pralka, nagrzewana elektrycznie, z zaworem odpływu z komorą do s płukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dowolne progr.



EAN: 4002516492337 / Numer materiału: 11926680 / Stary numer materiału: 51909014EU

Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Pojemności</b>	
Maski oddechowe [ilość]	13
Hełmy ochronne [liczba]	2
Mundury [ilość]	1
Kurtki mundurowe [ilość]	2
Pościel syntetyczna [ilość]	1
Poduszki syntetyczne [ilość]	2
Pościel z pierza [ilość]	1
Poduszki z pierza [ilość]	2
Ścierki, 22 g [ilość]	204
Mopy, bawełna, 40 cm/190 g [ilość]	42
Mopy, bawełna, 50 cm/220 g [ilość]	33
Mopy, mikrofaza, 40 cm/120 g [ilość]	66
Mopy, mikrofaza, 50 cm/170 g [ilość]	43
Mopy, office, 100 g [ilość]	55
Mopy, stairway, 150 g [ilość]	35
Letnie derki dla koni [ilość]	2
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•