

## APWM 017

Stojak pomp dozujących z podłogą umieszczoną pod kątem do opróżn. pozost. ze zbiornika na płynne media.

EAN: 4002516501404 / Numer materiału: 11933700 / Stary numer materiału: 59510017EU



- Do montażu obudowy pompy dozującej DOS G2
- Do montażu obudowy pompy dozującej DOS G3
- Z 4 kółkami skrętnymi w celu uzyskania maksymalnej ruchliwości
- Nadaje się do montażu pomp dozujących Brightwell i APWM 054

Przynależność produktu	
Pralnice	•
Przynal. urządzeń/wyposażenia	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 017

Stojak pomp dozujących

z podłogą umieszczoną pod kątem do opróżn. pozost. ze zbiornika na płynne media.

EAN: 4002516501404 / Numer materiału: 11933700 / Stary numer materiału: 59510017EU



PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
System dozujący	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Przyłącze elektryczne	OHNE
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1030
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	1000
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	371
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1152
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1300
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	413
Ciężar netto [kg]	9,00
Ciężar brutto w kg	10,00