

KS 4783 ED

Wolnostojąca chłodziarka

z DailyFresh i extra Komfort dla doskonałej kombinacji Side-by-Side.



- Pojemna szuflada z regulacją wilgoci – DailyFresh
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Łagodne zamykanie drzwi dzięki funkcji SoftClose
- Elastyczne dostosowanie komory chl. do wys. naczyń – FlexiBoard
- Czyszczenie półek na drzwi w zmywarce – ComfortClean



EAN: 4002516515791 / Numer materiału: 11949630 /

Stary numer materiału: 36478350EU1

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Kategoria urządzeń</b>  |                            |
| Chłodziarka  | •                          |
| <b>Konstrukcja</b>   |                            |
| Urządzenie wolnostojące  | •                          |
| Zawiasy drzwi  | prawa strona               |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi                           | •                          |
| Do ustawienia side-by-side   | •                          |
| <b>Design</b>  |                            |
| Kolor obudowy  | Srebro                     |
| Kolor frontu   | Stal szlachetna CleanSteel |
| Oświetlenie komory chłodzenia  | LED                        |
| <b>Komfort obsługi</b>   |                            |
| Połączenie sieciowe z Miele@home                                     | •                          |
| System utrzymywania świeżości  | DailyFresh                 |
| ComfortClean   | •                          |
| DynaCool   | •                          |
| Wnętrze XL   | •                          |
| SoftClose  | •                          |
| Wspomaganie otwierania drzwi   | Uchwyt EasyOpen            |
| <b>Sterowanie</b>  |                            |
| Koncepcja obsługi  | SensorTouch                |
| Ustawienie co do stopnia   | Temperatura chłodzenia     |
| Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | Nie                        |
| Funkcja SuperCool  | •                          |
| Liczba stref temperaturowych   | 1                          |
| Tryb szabasowy   | •                          |
| Tryb Party   | •                          |
| Tryb wakacyjny   | •                          |
| <b>Urządzenie/komora chłodnicza</b>                                  |                            |
| Liczba półek   | 6                          |
| w tym dzielone (FlexiBoard)  | 1                          |
| Półka na butelki z chromowanego metalu                               | •                          |
| Liczba „szuflad świeżości”   | 2                          |
| Liczba półek na konserwy w drzwiach                                  | 3                          |
| Półka na butelki w drzwiach  | 2                          |
| Półka w drzwiach   | 5                          |
| <b>Efektywność i ekologia</b>  |                            |
| Klasa efektywności energetycznej (A-G)                               | E                          |
| Zużycie energii roczne w kWh   | 122,60                     |
| Zużycie energii dobowe w kWh   | 0,33                       |
| <b>Bezpieczeństwo</b>  |                            |
| Funkcja blokady  | •                          |
| Akustyczny alarm drzwi   | •                          |
| Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika                    | •                          |
| Akustyczny alarm temperaturowy                                       | •                          |
| Optyczny alarm drzwi   | •                          |
| <b>Dane techniczne</b>   |                            |
| Szerokość urządzenia w mm  | 600                        |
| Wysokość urządzenia w mm   | 1850                       |

KS 4783 ED

Wolnostojąca chłodziarka

z DailyFresh i extra Komfort dla doskonałej kombinacji Side-by-Side.



EAN: 4002516515791 / Numer materiału: 11949630 /


Stary numer materiału: 36478350EU1

|   |         |
|---|---------|
| Głębokość urządzenia w mm                         | 675     |
| Waga w kg   | 66,8    |
| Klasa klimatyczna                                 | SN-T    |
| Komora chłodzenia w l                             | 399     |
| Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l                  | 0       |
| Całkowita pojemność użytkowa w l                  | 399     |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)            | C       |
| Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW          | 36      |
| Pobór prądu w miliamperach (mA)                   | 1200    |
| Napięcie w V                                      | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A                                | 10      |
| Ilość faz   | 1       |
| Częstotliwość w Hz                                | 50      |
| Długość przewodu elektrycznego w m                | 2,0     |
| Wymiana źródła światła                            | Serwis  |
| <b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b> |         |
| Półeczka na jajka                                 | •       |


## KS 4783 ED

Wolnostojąca chłodziarka


z DailyFresh i extra Komfort dla doskonałej kombinacji Side-by-Side.




KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation (footnote\*) (installation drawings)




K4776ED, KS4783ED, FN4772E, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)




KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote\*)



KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)



KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)