

FN 4312 E

Wolnostojąca zamrażarka

z NoFrost, SideOpen i szuflką XXL dla wysokiego komfortu.



- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost
- Więcej miejsca na bardzo duże mroźniki – szuflka XXL
- Bezuchwytowy design dzięki zintegrowanemu zagłębieniu uchwytu
- Szybkie, delikatne zamrażanie artykułów spożywczych – SuperFrost
- Elastyczne zwiększanie komory zamrażalnika – VarioRoom



EAN: 4002516516934 / Numer materiału: 11952950 /

Stary numer materiału: 37431254EU1

Kategoria urządzeń	
Zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Kolor obudowy	Biały
Kolor frontu	Biały
Komfort obsługi	
NoFrost	•
VarioRoom	•
Wspomaganie otwierania drzwi	SideOpen
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	SensorTouch
Ustawienie co do stopnia	Temperatura mrożenia
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	1
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mroźniki	4
w tym szuflka XXL	1
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	E
Zużycie energii roczne w kWh	207,60
Zużycie energii dobowe w kWh	0,56
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•
Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki	•
FrostProof	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	600
Wysokość urządzenia w mm	1255
Głębokość urządzenia w mm	675
Waga w kg	48,7
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	161
Całkowita pojemność użytkowa w l	161
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	15
Zdolność mrożenia w kg/24h	15,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	38

FN 4312 E

Wolnostojąca zamrażarka

z NoFrost, SideOpen i skrzynką XXL dla wysokiego komfortu.



EAN: 4002516516934 / Numer materiału: 11952950 /

Stary numer materiału: 37431254EU1

Pobór prądu w miliamperach (mA)	1300
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,1
Wymiana źródła światła	Serwis


Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Tacka na kostki lodu


•

FN 4312 E


Wolnostojąca zamrażarka z NoFrost, SideOpen i skrynką XXL dla wysokiego komfortu.




FN4312E, FN4312D, FN4812D, installation (footnote*) (installation drawings)



FN4312E, FN4312D, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)