

PFD 100 SmartBiz

Zmywarka wolnostojąca

do zastosowań, w których domowe zmywarki dochodzą do granic swoich możliwości.



- Wydajność zmywania: 13 kompletów naczyń w ciągu tylko 36 min*
- Intuicyjna obsługa dzięki przejrzystej aranżacji zaślepek
- Wszystko całkowicie suche – Wspomaganie suszenia AutoOpen
- Elastyczne rozmieszczenie ładunku dla najlepszych rezultatów

* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.



EAN: 4002516521891 / Numer materiału: 11962870 /
Stary numer materiału: 61010000EP2

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Zmywarka wolnostojąca, ładowana od frontu
Linia	SmartBiz
System płukania	Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Brilliantwhite
Pokrywa	Tworzywo sztuczne
Ścianki boczne	Brilliantwhite
Kolor panelu	CleanSteel
Zastosowanie	
Dla pensjonatów	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dla biur i agencji	•
Dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Dla rzemiosła	•
Dla klubów sportowych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	75
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	36
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	75
Wydajność mycia naczyń/wsad	13
Żywność w cyklach mycia	12500
Miele MOVE	
Możliwość łączenia w sieć za pomocą Miele MOVE	•
Sterowanie	
Typ sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wybór programu	Przyciski wyboru programów
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy zmywania [liczba]	8
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Wskaźnik kontrolny sit	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza w kW	1,90
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10
Zabezpieczenie w A	10-16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,70
Podłączenie/odpływ wody	
Woda ciepła lub zimna [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	1,00-10,00
Pompa spustowa [DN]	22

PFD 100 SmartBiz

Zmywarka wolnostojąca

do zastosowań, w których domowe zmywarki dochodzą do granic swoich możliwości.



EAN: 4002516521891 / Numer materiału: 11962870 /

Stary numer materiału: 61010000EP2

Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	6,50
System ochrony wodnej	Waterproof system
Długość węża dopływowego w cm	150
Długość węża odpływowego w cm	150
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	845
Wymiar zewnętrzny z pokrywą, wysokość w mm	845
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	970
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	690
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	540
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	510
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	450
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	450
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	210
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	56
Waga brutto w kg	64
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1000
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	0,0
Programy	
Uniwersalny	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkló	•
Tworzywa sztuczne	•
Energooszczędny/Eco	•
Intensywny	•
Aranżacja kosza	
Aranżacja koszy Comfort	•
Półeczka na filiżanki FlexCare [ilość]	2
Kosz na sztuczce	•
Kosz górny o regulowanej wysokości	•
Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210	•
Wyposażenie	
Suszenie	Aktywne suszenie kondensacyjne, Dodatkowe suszenie, Wspomaganie suszenia AutoOpen
1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabłyszczacza	•

PFD 100 SmartBiz

Zmywarka wolnostojąca

do zastosowań, w których domowe zmywarki dochodzą do granic swoich możliwości.



EAN: 4002516521891 / Numer materiału: 11962870 /

Stary numer materiału: 61010000EP2

Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Regulowana temperatura spłukiwania	•
Złącze optyczne	•
SmartStart	•
FlexiTimer z funkcją EcoStart	•
Wi-Fi	•
Efektywność i ekologia	
Wielkość załadunku w programie ECO w kompletach naczyń	13
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	E
Zużycie energii w programie ECO na 100 cykli płukania w kWh	93
Zużycie wody w programie ECO na cykl zmywania w l	12,0
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re 1 pW	46
Czas trwania programu ECO w min	250
Możliwości podłączenia	
Zewnętrzny moduł dozujący dla detergentu w płynie	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•
VDE	•
Kompatybilność elektromagnetyczna	•
EN 1717	•