

B 4847 FashionMaster  
 Innowacyjny system prasowania  
 z wyświetlaczem i dodatkowym steamerem dla najlepszych rezultatów prasowania.



- Równomierne rozprowadzanie pary – "plaster miodu Miele"
- Profesjonalne rezultaty prasowania dzięki ciśnieniu pary 4.0 bar
- Wygodna obsługa – 2-stopniowy system składania i rozkładania
- Doskonale rezultaty prasowania z aktywnym stołem do prasowania
- Wygodne wygładzanie wiszących tekstyliów – Steamer

EAN: 4002516527169 / Numer materiału: 11978100 /  
 Stary numer materiału: 13484721OER

Design	
Kolor żelazka	antracyt/biały lotos
Kolor pokrowca deski	Jeżynowa czerwień
Wyświetlacz	1-wierszowy wyświetlacz tekstowy
Perfekcyjny efekt prasowania	
Powierzchnia o strukturze plastra miodu	•
Ciśnienie pary w barach	4,0
Ilość pary w g/min	100
Para w pionie	•
Para od poziomu temperatury	2
Uderzenie pary	•
Para ciągła	•
Steamer	•
Aktywna deska do prasowania (funkcja nadmuchu i zasysania)	•
Funkcja zasysania	•
2 stopnie wydajności dmuchawy	•
Nakładka zapobiegająca przywieraniu	•
Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa	•
Prasowanie oszczędzające czas	
Pojemność zbiornika wody w l	1,25
Wymijowany zbiornik wody	•
Możliwość ciągłego uzupełniania wody w pojemniku na wodę	•
Prasowanie wielowarstwowe	•
Komfort obsługi	
All-in-one:	•
Dwustopniowy system składania i rozkładania	•
Bezstopniowe dopasowanie wysokości z siłownikiem gazowym w mm	830-1020
Rolki jezdne bezp. dla podłoża	•
Deska do pras. z ComfortZone	•
Automatyka wł./wyl. dmuchawy	•
Funkcja pamięci wentylatora	•
Wybór języków	•
Wspomagane pierwsze uruchomienie	•
Wspomagane odkamienianie	•
Automatyczne odkamienianie	•
Automatyczne płukanie	•
Schówek na żelazko	•
Schówek na kabel przyłączeniowy i akcesoria	•
Bezpieczeństwo	
Funkcja CoolDown	•
Funkcja AutoOff	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	470
Wymiary w mm (wysokość)	970
Wymiary w mm (głębokość)	1480
Wymiary w mm (szerokość), po złożeniu	470
Wymiary w mm (wysokość), po złożeniu	1280

## B 4847 FashionMaster

Innowacyjny system prasowania

z wyświetlaczem i dodatkowym steamerem dla najlepszych rezultatów prasowania.



EAN: 4002516527169 / Numer materiału: 11978100 /

Stary numer materiału: 13484721OER

Wymiary w mm (głębokość), po złożeniu

370

Częstotliwość w Hz

50-60

### Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Nakładka zapobiegająca przywieraniu

•

Steamer

•

Pokrowiec na deskę do prasowania Premium

•

Uchwyt węża parowego

•

Papierki testowe do określenia twardości wody

•

Tabletki odkamieniające

•

### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english  
(US), español, français,  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski,  
suomi, svenska, türkçe,  
українська, čeština,  
ελληνικά,