

KD 4072 E Active

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka

z DailyFresh, DuplexCool i ComfortFrost w korzystnej cenie.



- Pojemna szuflada z regulacją wilgotności – DailyFresh
- Optymalne chłodzenie dzięki dwóm obiegom powietrza – DuplexCool
- Rzadsze odmrażanie dzięki ComfortFrost
- Więcej miejsca na bardzo duże mrożonki – skrzynka XXL
- Bezuchwytowy design dzięki zintegrowanemu zagłębieniu uchwytu



EAN: 4002516528234 / Numer materiału: 11980280 /

Stary numer materiału: 38407251EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarko-zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Kolor obudowy	Srebro
Kolor frontu	Wygląd stali szlachetnej
Oświetlenie komory chłodzenia	LED
Komfort obsługi	
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Wspomaganie otwierania drzwi	SideOpen
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	EasyControl
Ustawienie co do stopnia	Temperatura chłodzenia
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	2
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	4
Półka na butelki z chromowanego metalu	•
Liczba „szuflad świeżości”	1
Liczba półek na konserwy w drzwiach	2
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	3
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mrożonki	3
w tym skrzynka XXL	1
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	E
Zużycie energii roczne w kWh	233,00
Zużycie energii dobowe w kWh	0,63
Bezpieczeństwo	
Akustyczny alarm drzwi	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	600
Wysokość urządzenia w mm	1860
Głębokość urządzenia w mm	650
Waga w kg	74,4
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	214
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	94
Całkowita pojemność użytkowa w l	308

KD 4072 E Active

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka

z DailyFresh, DuplexCool i ComfortFrost w korzystnej cenie.



EAN: 4002516528234 / Numer materiału: 11980280 /

Stary numer materiału: 38407251EU1

Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h 17

Zdolność mrożenia w kg/24h 4,50

Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D) C

Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW 39

Pobór prądu w miliamperach (mA) 900

Napięcie w V 220-240

Zabezpieczenie w A 10

Ilość faz 1

Częstotliwość w Hz 50


Długość przewodu elektrycznego w m 2,1

Wymiana źródła światła Serwis


Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Tacka na kostki lodu •


KD 4072 E Active
 Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
 z DailyFresh, DuplexCool i ComfortFrost w korzystnej cenie.



KF4372CD, KD4172E Active, KD4072E Active,
 installation sketch (installation drawings)



KF4372CD, KF4392CD, KD4050E Active, KD4052E
 Active, KD4072E Active, KD4172E Active, top view
 (installation drawings)



KDN4071E, KDN4074E, KDN4174E, KD4050E,
 KD4052E, KD4072E, KD4172E, connection sketch
 (footnote*) (installation drawings)