

## KD 4052 E Active

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka

z DailyFresh, DuplexCool i ComfortFrost w korzystnej cenie.



- Pojemna szuflada z regulacją wilgotności – DailyFresh
- Optymalne chłodzenie dzięki dwóm obiegom powietrza – DuplexCool
- Rzadsze odmrażanie dzięki ComfortFrost
- Więcej miejsca na bardzo duże mrożonki – skrzynka XXL
- Bezuchwyty design dzięki zintegrowanemu zagłębieniu uchwytu



EAN: 4002516528241 / Numer materiału: 11980290 /

Stary numer materiału: 38405251EU1

<b>Kategoria urządzeń</b>	
Chłodziarko-zamrażarka	•
<b>Konstrukcja</b>	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
<b>Design</b>	
Kolor obudowy	Srebro
Kolor frontu	Wygląd stali szlachetnej
Oświetlenie komory chłodzenia	LED
<b>Komfort obsługi</b>	
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Wspomaganie otwierania drzwi	SideOpen
<b>Sterowanie</b>	
Koncepcja obsługi	EasyControl
Ustawienie co do stopnia	Temperatura chłodzenia
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	2
<b>Urządzenie/komora chłodnicza</b>	
Liczba półek	4
Półka na butelki z chromowanego metalu	•
Liczba „szuflad świeżości”	1
Liczba półek na konserwy w drzwiach	2
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	3
<b>Urządzenie/komora zamrażarki</b>	
Liczba szuflad na mrożonki	3
w tym skrzynka XXL	1
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	E
Zużycie energii roczne w kWh	228,00
Zużycie energii dobowe w kWh	0,62
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Akustyczny alarm drzwi	•
<b>Dane techniczne</b>	
Szerokość urządzenia w mm	600
Wysokość urządzenia w mm	1760
Głębokość urządzenia w mm	650
Waga w kg	71,2
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	195
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	94
Całkowita pojemność użytkowa w l	289
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	17

KD 4052 E Active

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka

z DailyFresh, DuplexCool i ComfortFrost w korzystnej cenie.



EAN: 4002516528241 / Numer materiału: 11980290 /

Stary numer materiału: 38405251EU1

Zdolność mrożenia w kg/24h	4,50
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	39
Pobór prądu w miliamperach (mA)	900
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2,1
Wymiana źródła światła	Serwis

**Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem**


Tacka na kostki lodu

•


## KD 4052 E Active

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka


z DailyFresh, DuplexCool i ComfortFrost w korzystnej cenie.



KF4372CD, KF4392CD, KD4050E Active, KD4052E Active, KD4072E Active, KD4172E Active, top view (installation drawings)



KD4050E Active, KD4052E Active, installation sketch (installation drawings)



KDN4071E, KDN4074E, KDN4174E, KD4050E, KD4052E, KD4072E, KD4172E, connection sketch (footnote\*) (installation drawings)