

## PDW 909 [EL DP DD]

Profesjonalny słupek pralka i suszarka, nagrzewany elektr., z pompą odpł.

Do prania/suszenia na małej przestrzeni.



- Objętość bębna 80 l lub 180 l, ładowność 2 x 9.0 kg
- O 18% mniejsze zużycie wody i o 45% mniejsze zużycie energii\*
- Ergonomia – środkowa jednostka sterująca M Touch Pro (Plus)
- Duża przepustowość prania – bardzo krótkie cykle programowe
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

\* W odniesieniu do programu Pranie kolorowe 60° z przyłączem ciepłej wody, w porównaniu z poprzednim modelem.

EAN: 4002516533412 / Numer materiału: 11994140 / Stary numer materiału: 51909510EU

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Ładowane od frontu, słupek
Linia	Performance Plus
Front	Szary stalowy
Wielkość ładunku pralki w kg	9,0
Wielkość ładunku suszarki w kg	9,0
Proporcje napełnienia pralki	1:9
Proporcje napełnienia suszarki	1:20
Objętość bębna pralki w l	80
Objętość bębna suszarki w l	180
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi pralki [Ø] w mm	370
Otwór drzwi suszarki [Ø] w mm	440
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	Pranie prawa/suszenie lewa
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Bęben SoftCare	•
<b>Zastosowanie</b>	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Specyficzne zużycie wody w l/kg	6,60
Specyficzne zużycie energii pralki w kWh/kg	0,03
Specyficzne zużycie energii suszarki w kWh/kg	0,51
Maksymalna wydajność odparowywania suszarki w l/godz.	7,4 l
Czas trwania programu pralki w min	45
Czas trwania programu suszarki w min	44
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	47
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	44
Ilość obrotów wirowania pralki w obr./min	1300
Współczynnik G pralki	518
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania pralki	M Touch Pro Plus
Typ sterowania suszarki	M Touch Pro
Możliwość programowania pralki	Frei Programmierbar

PDW 909 [EL DP DD]

Profesjonalny słupek pralnica i suszarka, nagrzewany elektr., z pompą odpł.

Do prania/suszenia na małej przestrzeni.



EAN: 4002516533412 / Numer materiału: 11994140 / Stary numer materiału: 51909510EU

Możliwość programowania suszarki	Programmierbar
Maks. czas opóźnienia startu pralnicy w h	Frei wählbar
Maks. czas opóźnienia startu suszarki w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
<b>Progr. podst./dla grup docel.</b>	
Programy podstawowe	•
Programy dla hotelarstwa i gastronomii	•
Programy dla domów seniora i opieki	•
Programy dla salonów pralniczych	•
Programy dla wspólnot mieszkaniowych i budownictwa mieszkaniowego	•
Programy dla czyszczenia tekstyliów	•
Programy dla pralni i magli	•
Programy dla zakładów rzemieślniczych	•
Programy dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Programy dla uniwersytetów, przedszkoli i szkół	•
Programy dla szpitali	•
Programy dla kempingów	•
Programy dla klubów sportowych	•
Programy dla branży kosmetycznej, wellness i fitness	•
Programy dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Programy dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
<b>Pralka – dozowanie</b>	
Szufłada na detergenty	3 kom.
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	6
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania pralki	Elektr.
Rodzaj grzania suszarki	Elektr.
Przyłącze elektryczne pralki	3 AC 230 V 50 Hz
Moc grzejna pralki w kW	7,95
Całkowita moc przyłączeniowa pralki w kW	8,20
Zabezpieczenie pralki w A	20,0
Przyłącze elektryczne suszarki	3 AC 230 V 50 Hz
Moc grzejna suszarki w kW	7,94
Całkowita moc przyłączeniowa suszarki w kW	8,20
Zabezpieczenie suszarki w A	25,0
<b>Możliwe warianty napięciowe</b>	
Przyłącze elektryczne pralki	3 AC 230 V 50 Hz
Moc grzejna pralki w kW	7,95
Całkowita moc przyłączeniowa pralki w kW	8,20
Zabezpieczenie pralki w A	20,0
Przyłącze elektryczne suszarki	3 AC 230 V 50 Hz
Moc grzejna suszarki w kW	7,94
Całkowita moc przyłączeniowa suszarki w kW	8,20
Zabezpieczenie suszarki w A	25,0
<b>Podłączenie/odpływ wody</b>	
Woda zimna [ilość]	1x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"

PDW 909 [EL DP DD]

Profesjonalny słupek pralnica i suszarka, nagrzewany elektr., z pompą odpł.

Do prania/suszenia na małej przestrzeni.

EAN: 4002516533412 / Numer materiału: 11994140 / Stary numer materiału: 51909510EU

Woda ciepła [ilość]	1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda użytkowa (opcja) [ilość]	1x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Pompa mydlin	DN 22
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1940
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	692
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	761
Ciężar netto w kg	208,0
Ciężar brutto w kg	232,0
Maksymalne obciążenie podłoża w N	3235
Waga netto w kg	139,00
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	63 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia pralki w MJ/h	3,00
Emisja ciepła do pomieszczenia suszarki w MJ/h	1,62
<b>Wyposażenie</b>	
Plukanie dezynfekujące pralki	•
Kontrola temperatury pralki	•
Przepływomierz pralki	•
Grzałka specjalna pralki	•
Inteligentne rewersowanie bębna suszarki	•
Osiowe prowadzenie powietrza w suszarce	•
Filtr wielkopowierzchniowy suszarki	•
Suszarka PerfectDry	•
Żebra Softlift suszarki	•
Suszarka – funkcja Tryb łagodny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Możliwości podłączenia</b>	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja)	•
Pralnica z łączem LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Pojemności</b>	
Maski oddechowe [ilość]	4
Stroje operacyjne [liczba]	1
Kurtki mundurowe [ilość]	2
Pościel syntetyczna [ilość]	1
Poduszki syntetyczne [ilość]	2
Pościel z pierza [ilość]	1
Poduszki z pierza [ilość]	2
Ścierki, 22 g [ilość]	204
Mopy, bawełna, 40 cm [ilość]	42
Mopy, bawełna, 50 cm [ilość]	33
Mopy, mikrofaza, 50 cm [ilość]	47
Letnie derki dla koni [ilość]	2
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
VDE-EMC	•

PDW 909 [EL DP DD]

Profesjonalny słupek pralnica i suszarka, nagrzewany elektr., z pompą odpł.

Do prania/suszenia na małej przestrzeni.



EAN: 4002516533412 / Numer materiału: 11994140 / Stary numer materiału: 51909510EU

VDE

Ochrona przeciwbryzgowa IP X4

WEEE

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE

•

•

•

•