

F 2413 Vi

Zamrażarka MasterCool

Najwyższej klasy design i technologia w dużym formacie.



- Komfortowe wspomaganie otwierania drzwi dzięki Push2open
- Wnętrze z oświetleniem LED – BrilliantLight
- Świeże kostki lodu z IceMaker z przyłączem świeżej wody
- Komfortowa obsługa dotykowa dzięki MasterSensor



EAN: 4002516550105 / Numer materiału: 12021690 /

Stary numer materiału: 37241301EU1

<b>Kategoria urządzeń</b>	
Zamrażarka	•
<b>Konstrukcja</b>	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	lewa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Do ustawienia side-by-side	•
<b>Design</b>	
Oświetlenie	BrilliantLight
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
IceMaker z przyłączem świeżej wody	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Zawiasy MaxLoad	•
<b>Sterowanie</b>	
Koncepcja obsługi	MasterSensor
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	1
Tryb szabasowy	•
Tryb Eco	•
<b>Urządzenie/komora chłodnicza</b>	
Małe półki na drzwiach	1
Duże półki na drzwiach	3
<b>Urządzenie/komora zamrażarki</b>	
Liczba półek	2
Liczba koszy do zamrażarki	2
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	E
Zużycie energii roczne w kWh	246,00
Zużycie energii dobowe w kWh	0,81
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•
<b>Dane techniczne</b>	
Szerokość wnęki min. w mm	457
Szerokość wnęki maks. w mm	460
Wysokość wnęki min. w mm	2134
Wysokość wnęki maks. w mm	2164
Głębokość wnęki w mm	629
Szerokość urządzenia w mm	451

F 2413 Vi

Zamrażarka MasterCool

Najwyższej klasy design i technologia w dużym formacie.



EAN: 4002516550105 / Numer materiału: 12021690 /

Stary numer materiału: 37241301EU1


Wysokość urządzenia w mm	2127
Głębokość urządzenia w mm	545
Waga w kg	122,2
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	59
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	240
Całkowita pojemność użytkowa w l	268
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	10
Zdolność mrożenia w kg/24h	16,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	D
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	42
Pobór prądu w miliamperach (mA)	3000
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	3,0

#### Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


F 2413 Vi  
 Zamrażarka MasterCool  
 Najwyższej klasy design i technologia w dużym formacie.




Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (\*footnote) (only for EUROPE)



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF, installation, MasterCool, installation drawings