

Classic C1 Flex
Odkurzacz workowy
z rurą teleskopową dla wygodnego odkurzania w przystępnej cenie.



- Energooszczędne odkurzanie – 800 W
- Wszechstronne zastosowania – uniwersalna ssawka podłogowa
- Długa, elastyczna ssawka szczelinowa do sprzątania wąskich miejsc
- Wyjątkowo lekki – 5,8 kg z akcesoriami
- Łatwe odkurzanie dużych powierzchni dzięki zasięgowi 9 m

EAN: 4002516554059 / Numer materiału: 12030020 /
Stary numer materiału: 41BAF531SEE

Konstrukcja	
Odkurzacz podłogowy z workiem	•
Nazwa handlowa	Classic C1
Typ silnika	PowerLine
Typ produktu	SBAF5
Konstrukcja	
Kolor	Biały lotos
Komfort obsługi	
Elektroniczna regulacja siły ssania	6-stopniowe pokrętko
Uchwyt XXL	•
Rura ssąca	Rura teleskopowa Comfort Compact
System parkowania na wypadek przerw w odkurzaniu	•
System parkowania do odstawiania	jednostronne
Mobilność	
Rolki na stalowych osiach delikatne dla podłóg	•
3-kołowy system jezdny	•
Zasięg w m	9
Długość przewodu w m	5,5
System filtrowania	
Typ worka do odkurzacza	HyClean GN
Objętość worka w l	4,5
Wskaźnik wymiany worka	•
Filtr wylotowy	Filtr AirClean
Filtr ochronny silnika	•
Bezpieczeństwo	
System mocowania ssawki podłogowej i uchwytu	•
Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz	•
Dane techniczne	
Moc w W	800
Głośność w dB	79,0
Szerokość w mm	463
Wysokość w mm	221
Waga w kg	5,5
Moc znamionowa w W	800
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Trzyczęściowe wyposażenie	na VarioClip
Ssawka do tapicerki	•
Ssawka szczelinowa	•
Ssawka szczelinowa przedłużana, elastyczna SFD 20	•
Ssawka pędzlowa włosie sztucz.	•
Ssawka podłogowa SBD 355-3	•
Filtr	Filtr AirClean
Szczoteczka do czyszczenia	Nie