

Blizzard CX1

Odkurzacz bezworkowy

ze ssawką podłogową EcoTeQ do oszczędnego odkurzania i najlepszego czyszczenia.



- Wyjątkowo wydajnie i dokładnie dzięki ssawce podłogowej AirTeQ
- Bezobsługowy filtr Hygiene Lifetime
- Łatwe odkurzanie większych powierzchni dzięki zasięgowi 11 m
- Duża wydajność czyszczenia dzięki technologii Vortex – 890 W

EAN: 4002516556374 / Numer materiału: 12034360 /

Stary numer materiału: 41KRF513SEE

| | |
|---|---------------------------------------|
| Konstrukcja | |
| Odkurzacz podłogowy bez worka na kurz | • |
| Nazwa handlowa | Blizzard CX1 |
| Typ silnika | PowerLine |
| Typ produktu | SKRF5 |
| Konstrukcja | |
| Kolor | GraphitGrey |
| Czyszczenie | |
| Technologia Vortex | • |
| Komfort obsługi | |
| Elektroniczna regulacja siły ssania | 4-stopniowe pokrętko |
| Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia | • |
| Ergonomiczny uchwyt | • |
| Silence system | • |
| Rura ssąca | Rura teleskopowa Comfort |
| System parkowania na wypadek przerw w odkurzaniu | • |
| System parkowania do odstawiania | jednostronne |
| Zwijanie kabla Comfort | • |
| Mobilność | |
| Rolki na stalowych osiach delikatne dla podłóg | • |
| 4-kołowy system jezdny | • |
| Zasięg w m | 11 |
| Długość przewodu w m | 7,5 |
| System filtrowania | |
| ComfortClean | • |
| Filtr wylotowy | Filtr Hygiene Lifetime |
| Pojemność pojemnika na kurz w l | 2,0 |
| Bezpieczeństwo | |
| System mocowania ssawki podłogowej i uchwytu | • |
| Dane techniczne | |
| Moc w W | 890 |
| Głośność w dB | 76,0 |
| Szerokość w mm | 515 |
| Wysokość w mm | 310 |
| Waga w kg | 8,4 |
| Moc znamionowa w W | 890 |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Trzyczęściowe wyposażenie | zintegrowana ssawka pędzlowa luźna |
| Ssawka do tapicerki | • |
| Ssawka szczelinowa | • |
| Ssawka podłogowa SBD 660-3 | • |
| Szczoteczka do czyszczenia | Nie |