

KM 6523 FL

Płyta elektryczna

do wpasowania w blat dla szczególnie eleganckich kuchni.



- Łatwa obsługa – EasySelect
- Nowoczesny design – 752 mm szerokości do wpasowania w blat
- Szczególna elastyczność – 4 strefy w tym 1 strefa Vario
- Komfortowo – automatyka gotowania dla każdej strefy grzejnej
- Bezpiecznie – oddzielne trzystopniowe wskazania zalegania ciepła

EAN: 4002516573272 / Numer materiału: 12048070 / Stary numer materiału: 26652370D

Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Konstrukcja	
Niezależne od piekarnika	•
Design	
Elegancka powierzchnia szkłano-ceramiczna	•
Zabudowa zlicowana	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	4
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z lewej strony
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. moc w W	1200/2200
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po lewej stronie
Rodzaj	Strefa grzejna bez rozszerz.
Wielkość w mm	Ø 145
Maks. moc w W	1200
3. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po prawej stronie
Rodzaj	Strefa grzejna/na brytfannie
Wielkość w mm	Ø 170 / 170x290
Maks. moc w W	1500/2600
4. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z prawej strony
Rodzaj	Strefa grzejna bez rozszerz.
Wielkość w mm	Ø 180
Maks. moc w W	1800
Komfort obsługi	
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	EasySelect
Rozszerzenie stref grzejnych	•
Kolor wyświetlacza	Żółty
Automatyka gotowania	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja Recall	•
Automatyka wyłączania	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Minutnik	•
Efektywność i ekologia	
Wykorzystanie ciepła skumulowanego	•
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•

KM 6523 FL

Płyta elektryczna

do wpasowania w blat dla szczególnie eleganckich kuchni.




EAN: 4002516573272 / Numer materiału: 12048070 / Stary numer materiału: 26652370D

Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	45 x 752 x 492
Wymiary w mm (szerokość)	752
Wymiary w mm (wysokość)	45
Wymiary w mm (głębokość)	492
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	45
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	730
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	470
Waga w kg	10
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	756
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	496
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,80
Długość przewodu elektrycznego w m	1,4
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Skrobak do szkła	•
Kabel przyłączeniowy	Tak

KM 6523 FL

Płyta elektryczna

do wpasowania w blat dla szczególnie eleganckich kuchni.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)