

PFD 400 [WB Speed]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, do zakładów gastronomicznych, szkół i piekarni.



- Maks. wydajność mycia*: 285 talerzy/h
- Elastyczne płukanie 2 koszy drucianych lub plastikowych na wsad
- Wysoki komfort obsługi z wyświetlaczem dotykowym M Touch Basic
- Zawsze właściwy program – rozwiązania specyficznego dla ładunku
- Pierwszorzędne rezultaty dzięki systemowi zmywania świeżą wodą

* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

EAN: 4002516577034 / Numer materiału: 12066260 /
Stary numer materiału: 61040010SEE

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Zmywarki wolnostojące ładowane od frontu
Linia	MasterLine
Model	Speed
System płukania	Pralka na świeżą wodę ładowana od frontu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Stal szlachetna
Pokrywa	Stal szlachetna
Ścianki boczne	Stal szlachetna
Ścianka tylna	Ocynek
Zastosowanie	
Dla gastronomii/barów	•
Dla hotelarstwa	•
Dla pensjonatów	•
Dla żywienia zbiorowego	•
Dla biur i agencji	•
Dla klubów sportowych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	390
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	8
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	70
Wydajność mycia talerzy/h	285
Wydajność mycia koszy/h	15
Możliwość zmywania koszy z tworzywa sztucznego na 2 poziomach	•
Żywotność w cyklach mycia	28000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Basic
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy zmywania [liczba]	9
Regulowany czas utrzymywania temperatury	•
Regulowana temperatura spłukiwania	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Obsługa neutralna językowo	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,90
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,90
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ

PFD 400 [WB Speed]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, do zakładów gastronomicznych, szkół i piekarni.



EAN: 4002516577034 / Numer materiału: 12066260 /

Stary numer materiału: 61040010SEE

Moc grzewcza w kW	3,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40
Zabezpieczenie w A	16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda ciepła lub zimna [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	0,40-10,00
Pompa spustowa [DN]	22
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	10,70
System ochrony wodnej	Waterproof system
Zużycie wody na cykl płukania w l	17,50
Długość węża dopływowego w cm	170
Długość węża odpływowego w cm	150
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	820
Wymiar zewnętrzny z pokrywą, wysokość w mm	835
Maksymalna regulacja wysokości w mm	60,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	920
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	559
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	536
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	474
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	516
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	216
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	75
Waga brutto w kg	85
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1200
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	59,0
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,44
Programy	
Uniwersalny	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkło	•
Kufle do piwa	•
Tworzywa sztuczne	•
Intensywny	•
Regeneracja	•
Odpompowywanie	•

PFD 400 [WB Speed]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, do zakładów gastronomicznych, szkół i piekarni.



EAN: 4002516577034 / Numer materiału: 12066260 /

Stary numer materiału: 61040010SEE

Aranżacja kosza	
Kosz górny o regulowanej wysokości	•
Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210	•
Wyposażenie	
Suszenie	brak
1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabłyszczacza	•
Zbiornik soli w drzwiczkach	•
Perfect GlassCare	•
Niezwykłe skuteczny system filtrów	•
Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej	•
Złącze optyczne	•
Szeroki zakres akcesoriów (opcja)	•
Możliwości podłączenia	
Zewnętrzny moduł dozujący płynny środek czyszczący	•
Wi-Fi	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•
Ochrona przeciwbryzgową IPX1	•
Kompatybilność elektromagnetyczna	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•