

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami dla hoteli, gastronomii i cateringu.



- Maks. wydajność mycia\*: 456 talerzy/h lub 24 koszy/h
- Prosta i bezpieczna obsługa dzięki automatycznemu dozowaniu
- Elastyczne płukanie 2 koszy drucianych lub plastikowych na wsad
- Zawsze właściwy program – rozwiązania specyficznego dla ładunku
- Pierwszorządne rezultaty dzięki systemowi zmywania świeżą wodą

\* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

EAN: 4002516577126 / Numer materiału: 12066350 / Stary numer materiału: 61040182SEE

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Zmywarka wolnostojąca, ładowana od frontu
Linia	MasterLine
Model	Speedplus
System płukania	Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Biały lotos
Pokrywa	Biały lotos
Ścianki boczne	Biały lotos
Ścianka tylna	Ocynk.
<b>Zastosowanie</b>	
Dla gastronomii/barów	•
Dla hotelarstwa	•
Dla pensjonatów	•
Dla żywienia zbiorowego	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dla biur i agencji	•
Dla rzemiosła	•
Dla restauracji szybkiej obsługi	•
Dla klubów sportowych	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	390
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	5
Maksymalna temperatura sputkiwania końcowego w °C	70
Wydajność mycia talerzy/h	456
Wydajność mycia koszy/h	24
Możliwość zmywania koszy z tworzywa sztucznego na 2 poziomach	•
Żywotność w cyklach mycia	28000
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	M Touch Basic
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy [ilość]	11
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Obsługa neutralna językowo	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,90
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,90
<b>Możliwy wariant napięciowy 1</b>	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza w kW	3,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z kosztami dla hoteli, gastronomii i cateringu.



EAN: 4002516577126 / Numer materiału: 12066350 / Stary numer materiału: 61040182SEE

Zabezpieczenie w A	16
<b>Podłączenie/odpływ wody</b>	
Woda zimna [ilość]	1
Woda ciepła [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	0,40-10,00
Pompa spustowa [DN]	22
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	10,70
System ochrony wodnej	Waterproof system
Zużycie wody na cykl płukania w l	8,00
Długość węża dopływowego w cm	170
Długość węża odpływowego w cm	150
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	820
Wymiar zewnętrzny z pokrywą, wysokość w mm	835
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	920
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	559
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	536
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	474
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	516
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	216
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	75
Waga brutto w kg	85
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	59,0
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,44
<b>Programy</b>	
Uniwersalny	•
Superkrótki	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkło	•
Kufle do piwa	•
Sztućce	•
Tworzywa sztuczne	•
Energooszczędny/Eco	•
Intensywny	•
Regeneracja	•
Odpompowywanie	•

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami dla hoteli, gastronomii i cateringu.



EAN: 4002516577126 / Numer materiału: 12066350 / Stary numer materiału: 61040182SEE

<b>Aranżacja kosza</b>	
2 x wkład E 816 do talerzy	•
1 x kosz górny APFD 215	•
1 x kosz dolny APFD 220 do wkładów	•
2 x wkład APFD 420 do sztućców	•
Kosz górny o regulowanej wysokości	•
Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210	•
<b>Wyposażenie</b>	
Suszenie	bez
1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabłyszczacza	•
Zintegrowana pompa dozująca/moduł dozujący dla detergentu w płynie	•
Zintegrowana pompa dozująca/moduł dozujący do detergentu w płynie ze wskaźnikiem poziomu napelnienia	•
Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej	•
Zbiornik soli w drzwiczkach	•
Perfect GlassCare	•
Regulowany czas utrzymywania temperatury	•
Regulowana temperatura spłukiwania	•
Złącze optyczne	•
Niezwykłe skuteczny system filtrów z kontrolą filtra	•
Szeroki zakres akcesoriów (opcja)	•
<b>Możliwości podłączenia</b>	
Zewnętrzny moduł dozujący dla nabłyszczacza	•
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IPX1	•
Kompatybilność elektromagnetyczna	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•