

PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Zmywarka podblatowa zmywająca w świeżej wodzie z koszami dla hoteli, gastronomii i cateringu.



- Maks. wydajność mycia*: 456 talerzy/h lub 24 koszy/h
- Prosta i bezpieczna obsługa dzięki automatycznemu dozowaniu
- Elastyczne płukanie 2 koszy drucianych lub plastikowych na wsad
- Zawsze właściwy program – rozwiązania specyficznego dla ładunku
- Pierwszorzędne rezultaty dzięki systemowi zmywania świeżą wodą

* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

EAN: 4002516577140 / Numer materiału: 12066370 / Stary numer materiału: 61040180SEE

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Zmywarka z możliwością zabudowy
Linia	MasterLine
Model	Speedplus
System płukania	Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Biały lotos
Pokrywa	Bez pokrywy
Ścianki boczne	Ocynk.
Zastosowanie	
Dla gastronomii/barów	•
Dla hotelarstwa	•
Dla pensjonatów	•
Dla żywienia zbiorowego	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dla biur i agencji	•
Dla rzemiosła	•
Dla restauracji szybkiej obsługi	•
Dla klubów sportowych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	390
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	5
Maksymalna temperatura soplukiwania końcowego w °C	70
Wydajność mycia talerzy/h	456
Wydajność mycia koszy/h	24
Możliwość zmywania koszy z tworzywa sztucznego na 2 poziomach	•
Żywność w cyklach mycia	28000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Basic
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy [ilość]	11
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Obsługa neutralna językowo	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,90
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,90
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza w kW	3,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40
Zabezpieczenie w A	16

PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Zmywarka podblatowa zmywająca w świeżej wodzie z koszami dla hoteli, gastronomii i cateringu.



EAN: 4002516577140 / Numer materiału: 12066370 / Stary numer materiału: 61040180SEE

Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	1
Woda ciepła [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	0,40-10,00
Pompa spustowa [DN]	22
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	10,70
System ochrony wodnej	Waterproof system
Zużycie wody na cykl płukania w l	8,00
Długość węża dopływowego w cm	170
Długość węża odpływowego w cm	150
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	820
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	920
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	559
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	536
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	474
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	516
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	216
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	67
Waga brutto w kg	77
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1200
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	59,0
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,44
Programy	
Uniwersalny	•
Superkrótki	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkło	•
Kufle do piwa	•
Sztućce	•
Tworzywa sztuczne	•
Energooszczędny/Eco	•
Intensywny	•
Regeneracja	•
Odpompowywanie	•
Aranżacja kosza	
2 x wkład E 816 do talerzy	•
1 x kosz górny APFD 215	•

PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Zmywarka podblatowa zmywająca w świeżej wodzie z koszami dla hoteli, gastronomii i cateringu.



EAN: 4002516577140 / Numer materiału: 12066370 / Stary numer materiału: 61040180SEE

1 x kosz dolny APFD 220 do wkładów	•
2 x wkład APFD 420 do sztućców	•
Kosz górny o regulowanej wysokości	•
Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210	•
Wyposażenie	
Suszenie	bez
1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabłyszczacza	•
Zintegrowana pompa dozująca/moduł dozujący dla detergentu w płynie	•
Zintegrowana pompa dozująca/moduł dozujący do detergentu w płynie ze wskaźnikiem poziomu napełnienia	•
Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej	•
Zbiornik soli w drzwiczkach	•
Perfect GlassCare	•
Regulowany czas utrzymywania temperatury	•
Regulowana temperatura spłukiwania	•
Złącze optyczne	•
Niezwykły skuteczny system filtrów z kontrolą filtra	•
Szeroki zakres akcesoriów (opcja)	•
Możliwości podłączenia	
Zewnętrzny moduł dozujący dla nabłyszczacza	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IPX1	•
Kompatybilność elektromagnetyczna	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•