

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



- Maks. wydajność mycia*: 456 talerzy/h lub 24 koszy/h
- Pierwszorzędne rezultaty dzięki systemowi zmywania świeżą wodą
- Niezwykle higieniczne rezultaty – temp. spłukiwania końcowego 85 °C
- Prosta i bezpieczna obsługa dzięki automatycznemu dozowaniu
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetlaczem Full Touch M Touch Flex

* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

EAN: 4002516577164 / Numer materiału: 12066390 /
Stary numer materiału: 61040487SEE

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Zmywarka wolnostojąca, ładowana od frontu
Linia	MasterLine
Model	Higiena
System płukania	Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Stal szlachetna
Pokrywa	Stal szlachetna
Ścianki boczne	Stal szlachetna
Ścianka tylna	Ocynk.
Zastosowanie	
Dla domów seniora i opieki	•
Dla szpitali	•
Dla przedszkoli	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	390
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	5
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	85
Wydajność mycia talerzy/h	456
Wydajność mycia koszy/h	24
Możliwość zmywania koszy z tworzywa sztucznego na 2 poziomach	•
Żywotność w cyklach mycia	28000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Flex
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy zmywania [liczba]	12
Regulowany czas utrzymywania temperatury	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Obsługa neutralna językowo	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,90
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,90
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza w kW	3,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40
Zabezpieczenie w A	16

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



EAN: 4002516577164 / Numer materiału: 12066390 /

Stary numer materiału: 61040487SEE

Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	1
Woda ciepła [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	1,00-10,00
Pompa spustowa [DN]	22
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	10,70
System ochrony wodnej	Waterproof system
Zużycie wody na cykl płukania w l	8,00
Długość węża dopływowego w cm	170
Długość węża odpływowego w cm	150
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	820
Wymiar zewnętrzny z pokrywą, wysokość w mm	835
Maksymalna regulacja wysokości w mm	60,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	920
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	559
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	536
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	474
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	516
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	216
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	79
Waga brutto w kg	89
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1200
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	57,0
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,44
Programy	
Uniwersalny	•
Superkrótki	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Higiena Plus:	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkło	•
Kufle do piwa	•
Sztućce	•
Tworzywa sztuczne	•
Intensywny	•
Regeneracja	•

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymaganiach higienicznych.



EAN: 4002516577164 / Numer materiału: 12066390 /

Stary numer materiału: 61040487SEE

Odpompowywanie

•

Aranżacja kosza

2 x wkład E 816 do talerzy

•

1 x kosz górny APFD 215

•

1 x kosz dolny APFD 220 do wkładów

•

2 x wkład APFD 420 do sztućców

•

Kosz górny o regulowanej wysokości

•

Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210

•

Wyposażenie

Suszenie

Wspomaganie suszenia
AutoOpen

1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabyłszczacza

•

Zintegrowana pompa dozująca/moduł dozujący dla detergentu w płynie

•

Zintegrowana pompa dozująca/moduł dozujący do detergentu w płynie ze wskaźnikiem poziomu napełnienia

•

Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej

•

Zbiornik soli w drzwiczkach

•

AutoClose

•

Perfect GlassCare

•

Kondensator mgły zraszającej

•

Blokada drzwiczek, zabezpieczona kodem

•

Regulowana temperatura spłukiwania

•

Złącze optyczne

•

Niezwykłe skuteczny system filtrów z kontrolą filtra

•

Wi-Fi

•

Szeroki zakres akcesoriów (opcja)

•

Możliwości podłączenia

Zewnętrzny moduł dozujący dla nabyłszczacza

•

Normy, znaki certyfikacyjne

CE

•

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE

•

Ochrona przeciwbryzgowa IPX1

•

Kompatybilność elektromagnetyczna

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•