

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



- Maks. wydajność mycia\*: 456 talerzy/h lub 24 koszy/h
- Pierwszorzędne rezultaty dzięki systemowi zmywania świeżą wodą
- Niezwykle higieniczne rezultaty – temp. spłukiwania końcowego 85 °C
- Prosta i bezpieczna obsługa dzięki automatycznemu dozowaniu
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetlaczem. Full Touch M Touch Flex

\* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

EAN: 4002516577218 / Numer materiału: 12066440 / Stary numer materiału: 61040482SEE

| <b>Konstrukcja i wersja</b>                                   |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                   | Zmywarka wolnostojąca, ładowana od frontu    |
| Linia                                                         | MasterLine                                   |
| Model                                                         | Higiena                                      |
| System płukania                                               | Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu |
| Liczba poziomów płukania                                      | 2                                            |
| Front                                                         | Biały lotos                                  |
| Pokrywa                                                       | Biały lotos                                  |
| Ścianki boczne                                                | Biały lotos                                  |
| Ścianka tylna                                                 | Ocynek.                                      |
| <b>Zastosowanie</b>                                           |                                              |
| Dla domów seniora i opieki                                    | •                                            |
| Dla szpitali                                                  | •                                            |
| Dla przedszkoli                                               | •                                            |
| Dla uniwersytetów i szkół                                     | •                                            |
| <b>Dane dotyczące mocy</b>                                    |                                              |
| Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów                   | •                                            |
| Potwierdzona higieniczność                                    | •                                            |
| Pompa obiegowa Qmax w l/min                                   | 390                                          |
| Najkrótszy czas trwania programu w minutach                   | 5                                            |
| Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C             | 85                                           |
| Wydajność mycia talerzy/h                                     | 456                                          |
| Wydajność mycia koszy/h                                       | 24                                           |
| Możliwość zmywania koszy z tworzywa sztucznego na 2 poziomach | •                                            |
| Żywotność w cyklach mycia                                     | 28000                                        |
| <b>Sterowanie</b>                                             |                                              |
| Typ sterowania                                                | M Touch Flex                                 |
| Maksymalny czas opóźnienia startu w h                         | 24                                           |
| Wskazanie czasu pozostałego                                   | •                                            |
| Programy [ilość]                                              | 12                                           |
| Wskazanie przebiegu programu                                  | •                                            |
| Ustawienia języka wyświetlacza                                | •                                            |
| Obsługa neutralna językowo                                    | •                                            |
| <b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>                      |                                              |
| Przyłącze elektryczne                                         | 3N AC 400V 50HZ                              |
| Moc grzewcza w kW                                             | 8,50                                         |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW                             | 8,90                                         |
| Zabezpieczenie w A                                            | 16                                           |
| Długość przewodu przyłączeniowego w m                         | 1,90                                         |
| <b>Możliwy wariant napięciowy 1</b>                           |                                              |
| Przyłącze elektryczne                                         | AC 230V 50HZ                                 |
| Moc grzewcza w kW                                             | 3,00                                         |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW                             | 3,40                                         |
| Zabezpieczenie w A                                            | 16                                           |
| <b>Podłączenie/odpływ wody</b>                                |                                              |
| Woda zimna [ilość]                                            | 1                                            |
| Woda ciepła [ilość]                                           | 1                                            |
| Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach                        | 0,40-10,00                                   |

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



EAN: 4002516577218 / Numer materiału: 12066440 / Stary numer materiału: 61040482SEE

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pompa spustowa [DN]                                               | 22                 |
| Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm                | 100                |
| Zintegrowane zmiękczenie wody                                     | •                  |
| Maksymalna twardość wody w mmol/l                                 | 10,70              |
| System ochrony wodnej                                             | Waterproof system  |
| Zużycie wody na cykl płukania w l                                 | 8,00               |
| Długość węża dopływowego w cm                                     | 170                |
| Długość węża odpływowego w cm                                     | 150                |
| <b>Wymiary i waga</b>                                             |                    |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm                                  | 820                |
| Wymiar zewnętrzny z pokrywą, wysokość w mm                        | 835                |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm                                 | 598                |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm                                 | 598                |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm                           | 920                |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm                          | 670                |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm                          | 740                |
| Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm                | 559                |
| Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm               | 536                |
| Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm | 474                |
| Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm | 516                |
| Wysokość wsuwania nad podłogą w mm                                | 216                |
| Wymagana szerokość wnęki w mm                                     | 600                |
| Waga netto [kg]                                                   | 79                 |
| Waga brutto w kg                                                  | 89                 |
| Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>                  | 1200               |
| <b>Wartości emisyjne</b>                                          |                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)               | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)                                     | 57,0               |
| Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h                             | 1,44               |
| <b>Programy</b>                                                   |                    |
| Uniwersalny                                                       | •                  |
| Superkrótki                                                       | •                  |
| Program skrócony                                                  | •                  |
| Higiena                                                           | •                  |
| Higiena Plus:                                                     | •                  |
| Na zimno/Płukanie wstępne                                         | •                  |
| Szkło                                                             | •                  |
| Kufle do piwa                                                     | •                  |
| Sztućce                                                           | •                  |
| Tworzywa sztuczne                                                 | •                  |
| Energooszczędny/Eco                                               | •                  |
| Intensywny                                                        | •                  |
| Regeneracja                                                       | •                  |
| Odpompowywanie                                                    | •                  |
| <b>Aranżacja kosza</b>                                            |                    |
| 2 x wkład E 816 do talerzy                                        | •                  |
| 1 x kosz górny APFD 215                                           | •                  |
| 1 x kosz dolny APFD 220 do wkładów                                | •                  |
| 2 x wkład APFD 420 do sztućców                                    | •                  |

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



EAN: 4002516577218 / Numer materiału: 12066440 / Stary numer materiału: 61040482SEE

|                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kosz górny o regulowanej wysokości                                                                   | •                                |
| Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210                                                      | •                                |
| <b>Wyposażenie</b>                                                                                   |                                  |
| Suszenie                                                                                             | Wspomaganie suszenia<br>AutoOpen |
| 1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nablyszczacza                  | •                                |
| Zintegrowana pompa dozująca/moduł dozujący dla detergentu w płynie                                   | •                                |
| Zintegrowana pompa dozująca/moduł dozujący do detergentu w płynie ze wskaźnikiem poziomu napelnienia | •                                |
| Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej                                                 | •                                |
| Zbiornik soli w drzwiczkach                                                                          | •                                |
| AutoClose                                                                                            | •                                |
| Perfect GlassCare                                                                                    | •                                |
| Kondensator mgły zraszającej                                                                         | •                                |
| Blokada drzwiczek, zabezpieczona kodem                                                               | •                                |
| Regulowany czas utrzymywania temperatury                                                             | •                                |
| Regulowana temperatura spłukiwania                                                                   | •                                |
| Złącze optyczne                                                                                      | •                                |
| Niezwykły skuteczny system filtrów z kontrolą filtra                                                 | •                                |
| Szeroki zakres akcesoriów (opcja)                                                                    | •                                |
| <b>Możliwości podłączenia</b>                                                                        |                                  |
| Zewnętrzny moduł dozujący dla nablyszczacza                                                          | •                                |
| <b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>                                                                   |                                  |
| CE                                                                                                   | •                                |
| Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE                                                         | •                                |
| Ochrona przeciwbryzgowa IPX1                                                                         | •                                |
| Kompatybilność elektromagnetyczna                                                                    | •                                |
| DIN 10512                                                                                            | •                                |
| DIN EN 17735                                                                                         | •                                |