

PFD 404 U [WB Hygiene]

Zmywarka podblatowa zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



- Maks. wydajność mycia*: 456 talerzy/h lub 24 koszy/h
- Pierwszorządne rezultaty dzięki systemowi zmywania świeżą wodą
- Niezwykle higieniczne rezultaty – temp. spłukiwania końcowego 85 °C
- Łatwa i bezpieczna obsługa – automatyczne otwieranie drzwiczek
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetlaczem. Full Touch M Touch Flex

* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

EAN: 4002516577225 / Numer materiału: 12066450 / Stary numer materiału: 61040420SEE

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Zmywarka podblatowa
Model	Higiena
System płukania	Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Biały lotos
Ścianki boczne	Ocynk.
Zastosowanie	
Dla domów seniora i opieki	•
Dla szpitali	•
Dla przedszkoli	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dane dotyczące wydajności	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	390
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	5
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	85
Wydajność mycia talerzy/h	456
Wydajność mycia koszy/h	24
Możliwość zmywania koszy z tworzywa sztucznego na 2 poziomach	•
Żywność w cyklach mycia	28000
Sterowanie	
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy [ilość]	12
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Obsługa neutralna językowo	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,90
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,90
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza w kW	3,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40
Zabezpieczenie w A	16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	1
Woda ciepła [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	0,40-10,00
Pompa spustowa [DN]	22
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	10,70

PFD 404 U [WB Hygiene]

Zmywarka podblatowa zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



EAN: 4002516577225 / Numer materiału: 12066450 / Stary numer materiału: 61040420SEE

System ochrony wodnej	Waterproof system
Zużycie wody na cykl płukania w l	8,00
Długość węża dopływowego w cm	170
Długość węża odpływowego w cm	150
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	820
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	595
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	920
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	559
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	536
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	474
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	516
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	216
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	75
Waga brutto w kg	85
Maksymalne obciążenie podłoża w N	1200
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	57,0
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,44
Programy	
Uniwersalny	•
Superkrótki	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Higiena Plus:	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkło	•
Kufle do piwa	•
Sztućce	•
Tworzywa sztuczne	•
Energooszczędny/Eco	•
Intensywny	•
Regeneracja	•
Odpompowywanie	•
Aranżacja kosza	
2 x wkład E 816 do talerzy	•
1 x kosz górny APFD 215	•
1 x kosz dolny APFD 220 do wkładów	•
2 x wkład APFD 420 do sztućców	•
Kosz górny o regulowanej wysokości	•
Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210	•
Wyposażenie	
Suszenie	Wspomaganie suszenia AutoOpen

PFD 404 U [WB Hygiene]

Zmywarka podblatowa zmywająca w świeżej wodzie z kosztami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



EAN: 4002516577225 / Numer materiału: 12066450 / Stary numer materiału: 61040420SEE

1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabyliczacza

Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej

Zbiornik soli w drzwiczkach

AutoClose

Perfect GlassCare

Kondensator mgły zraszającej

Blokada drzwiczek, zabezpieczona kodem

Regulowany czas utrzymywania temperatury

Regulowana temperatura splukiwania

Złącze optyczne

Niezwykle skuteczny system filtrów z kontrolą filtra

Szeroki zakres akcesoriów (opcja)

Możliwości podłączenia

Zewnętrzny moduł dozujący dla detergentu w płynie

Zewnętrzny moduł dozujący dla nabyliczacza

Normy, znaki certyfikacyjne

CE

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE

Ochrona przeciwbryzgowa IPX1

Kompatybilność elektromagnetyczna

DIN 10512

DIN EN 17735