

PFD 407 [WB HygienePlus]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



- Maks. wydajność mycia*: 456 talerzy/h lub 24 koszy/h
- Szczególnie higieniczne rezultaty – dezynfekcja termiczna
- Pierwszorzędne rezultaty dzięki systemowi zmywania świeżą wodą
- Łatwe dozowanie – opcjonalne podłączenie do zewn. modułu doz.
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetlaczem. Full Touch M Touch Flex

* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

EAN: 4002516577287 / Numer materiału: 12066510 / Stary numer materiału: 61040701SEE

| Konstrukcja i wersja | |
|---|--|
| Konstrukcja | Zmywarka wolnostojąca, ładowana od frontu |
| Model | Hygieneplus |
| System płukania | Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu |
| Liczba poziomów płukania | 2 |
| Front | Biały lotos |
| Pokrywa | Biały lotos |
| Ścianki boczne | Biały lotos |
| Zastosowanie | |
| Dla domów seniora i opieki | • |
| Dla szpitali | • |
| Dla przedszkoli | • |
| Dane dotyczące wydajności | |
| Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów | • |
| Potwierdzona higieniczność | • |
| Pompa obiegowa Qmax w l/min | 390 |
| Najkrótszy czas trwania programu w minutach | 5 |
| Maksymalna temperatura soplukiwania końcowego w °C | 93 |
| Wydajność mycia talerzy/h | 456 |
| Wydajność mycia koszy/h | 24 |
| Możliwość zmywania koszy z tworzywa sztucznego na 2 poziomach | • |
| Żywotność w cyklach mycia | 28000 |
| Sterowanie | |
| Maksymalny czas opóźnienia startu w h | 24 |
| Wskazanie czasu pozostałego | • |
| Programy [ilość] | 12 |
| Wskazanie przebiegu programu | • |
| Ustawienia języka wyświetlacza | • |
| Obsługa neutralna językowo | • |
| Standardowe przyłącze elektr. | |
| Przyłącze elektryczne | 3N AC 400V 50HZ |
| Moc grzewcza w kW | 8,50 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 8,90 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Długość przewodu przyłączeniowego w m | 1,90 |
| Możliwy wariant napięciowy 1 | |
| Przyłącze elektryczne | AC 230V 50HZ |
| Moc grzewcza w kW | 3,00 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,40 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Podłączenie/odpływ wody | |
| Woda zimna [ilość] | 1 |
| Woda ciepła [ilość] | 1 |
| Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach | 0,40-10,00 |
| Pompa spustowa [DN] | 22 |
| Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm | 100 |
| Zintegrowane zmiękczenie wody | • |
| Maksymalna twardość wody w mmol/l | 10,70 |

PFD 407 [WB HygienePlus]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



EAN: 4002516577287 / Numer materiału: 12066510 / Stary numer materiału: 61040701SEE

| | |
|---|--------------------|
| System ochrony wodnej | Waterproof system |
| Zużycie wody na cykl płukania w l | 8,00 |
| Długość węża dopływowego w cm | 170 |
| Długość węża odpływowego w cm | 150 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm | 820 |
| Wymiar zewnętrzny z pokrywą, wysokość w mm | 835 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm | 598 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm | 598 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 920 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 670 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 740 |
| Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm | 559 |
| Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm | 536 |
| Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm | 474 |
| Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm | 516 |
| Wysokość wsuwania nad podłogą w mm | 216 |
| Wymagana szerokość wnęki w mm | 600 |
| Waga netto [kg] | 78 |
| Waga brutto w kg | 88 |
| Maksymalne obciążenie podłoża w N | 1200 |
| Wartości emisyjne | |
| Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA) | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 57,0 |
| Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h | 1,44 |
| Programy | |
| Uniwersalny | • |
| Superkrótki | • |
| Program skrócony | • |
| Higiena | • |
| Higiena Plus: | • |
| Dezynfekcja termiczna (Vario TD) | • |
| Na zimno/Płukanie wstępne | • |
| Szkło | • |
| Sztućce | • |
| Tworzywa sztuczne | • |
| Energooszczędny/Eco | • |
| Intensywny | • |
| Regeneracja | • |
| Odpompowywanie | • |
| Aranżacja kosza | |
| 2 x wkład E 816 do talerzy | • |
| 1 x kosz górny APFD 215 | • |
| 1 x kosz dolny APFD 220 do wkładów | • |
| 2 x wkład APFD 420 do sztućców | • |
| Kosz górny o regulowanej wysokości | • |
| Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210 | • |

PFD 407 [WB HygienePlus]

Wolnostojąca zmywarka zmywająca w świeżej wodzie z koszami, dla miejsc o wysokich wymogach higienicznych.



EAN: 4002516577287 / Numer materiału: 12066510 / Stary numer materiału: 61040701SEE

| Wyposażenie | |
|---|----------------------------------|
| Suszenie | Wspomaganie suszenia AutoOpen |
| 1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nablyszczacza | • |
| Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej | • |
| Zbiornik soli w drzwiczkach | • |
| AutoClose | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Kondensator mgły zraszającej | • |
| Blokada drzwiczek, zabezpieczona kodem | • |
| Regulowany czas utrzymywania temperatury | • |
| Regulowana temperatura spłukiwania | • |
| Złącze optyczne | • |
| Niezwykłe skuteczny system filtrów z kontrolą filtra | • |
| Szeroki zakres akcesoriów (opcja) | • |
| Możliwości podłączenia | |
| Zewnętrzny moduł dozujący dla detergentu w płynie | • |
| Zewnętrzny moduł dozujący dla nablyszczacza | • |
| Normy, znaki certyfikacyjne | |
| CE | • |
| Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE | • |
| Ochrona przeciwbryzgowa IPX1 | • |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |