

DGC 7250

Piekarnik parowy

Do gotowania na parze i pieczenia, z poł. sieciowym i szybkim schładzaniem.



- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Doskonałe rezultaty – technologia parowa MonoSteam
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Łatwe czyszczenie – wyposażenie PerfectClean

A+

EAN: 4002516599128 / Numer materiału: 12099460 / Stary numer materiału: 22725022D

<b>Konstrukcja</b>	
Kolor urządzenia	ObsidianBlack
<b>Konstrukcja</b>	
Piekarnik parowy	•
VitroLine	•
<b>Pełnia smaku</b>	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
<b>Programy</b>	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Gotowanie na parze	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Termonawiew Eco	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Gotowanie niezależne od ilości	•
Wyświetlanie godziny	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20

DGC 7250

Piekarnik parowy

Do gotowania na parze i pieczenia, z poł. sieciowym i szybkim schładzaniem.



EAN: 4002516599128 / Numer materiału: 12099460 / Stary numer materiału: 22725022D

Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) 20

#### Komfort pielęgnacji

Emaliowana komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianą tylną

•

Zewnętrzna wytwornica pary

•

Grzałka dolna do redukowania kondensatu

•

Programy konserwacyjne

•

Program pielęgnacyjny Namaczanie

•

Program suszenia komory gotowania

•

Wyjmowane prowadnice boczne

•

Odkamianie

•

Drzwiczki CleanGlass

•

#### Techn. parowa/zasilanie w wodę

MonoSteam

•

Pojemność wytwornicy pary w kW

2,20

Pojemność zbiornika świeżej wody w l

1,0

Rurka zasysająca do pobierania wody

•

#### Bezpieczeństwo

System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem

•

Funkcja bezpieczeństwa

•

Blokada uruchomienia

•

Blokada przycisków

•

#### Dane techniczne

Pojemność komory w l

76

Liczba poziomów

5

Oznaczenie poziomów pieczenia

•

Zawiasy drzwi

dół

Oświetlenie komory urządzenia

1 spot halogenowy

Temperatury w trybie piekarnika min. w °C

30

Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C

250

Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C

70

Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C

100

Szerokość wnęki min. w mm

560

Szerokość wnęki maks. w mm

568

Wysokość wnęki min. w mm

590

Wysokość wnęki maks. w mm

595

Głębokość wnęki w mm

550

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm

595 x 596 x 568

Szerokość urządzenia w mm

595

Wysokość urządzenia w mm

596

Głębokość urządzenia w mm

568

Waga w kg

42,0

Całkowita moc przyłączeniowa w kW

3,50

Napięcie w V

220-240

Częstotliwość w Hz

50

Zabezpieczenie w A

16

Liczba faz

1

Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową

•

Wymiana źródła światła

Serwis

DGC 7250

Piekarnik parowy

Do gotowania na parze i pieczenia, z poł. sieciowym i szybkim schładzaniem.



EAN: 4002516599128 / Numer materiału: 12099460 / Stary numer materiału: 22725022D

#### Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean HBB 71	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia i smażenia pokryty powłoką PerfectClean HBBR 71	1
Wysuw FlexiClip z powłoką PerfectClean HFC 71 (para)	1
Wymowane prowadnice boczne z powłoką PerfectClean (para)	1
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej	1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania	1
Tabletki odkamieniające	2

#### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãã, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7250

Piekarnik parowy

Do gotowania na parze i pieczenia, z poł. sieciowym i szybkim schładzaniem.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing