

## DGC 7865 HC Pro

Piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniomierzem + HydroClean.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – MTouch + MotionReact
- Doskonałe rezultaty – technologia DualSteam
- Na zewnątrz chrupiące, wewnątrz soczyste – Para + pieczenie
- Miele@home – urządzenie do łączenia w sieć WLAN + Mix & Match
- Łatwe czyszczenie – HydroClean i komora gotowania ze stali szlachetnej

A+

EAN: 4002516632481 / Numer materiału: 12100910 / Stary numer materiału: 23786519D

Konstrukcja	
Piekarnik parowy	•
VitroLine	•
Kolor urządzenia	BrilantWhite
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
Czujnik wilgotności	•
Indywidualna możliwość ustawień wilgotności w programie Para + pieczenie	•
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	•
Mix & Match	•
Pieczeniomierz	bezprzewodowe
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	•
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Crisp	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Para+pieczenie	•
Para+pieczenie + Termonawiew Plus	•
Para+pieczenie z grzaniem górnym i dolnym	•
Para+pieczenie + Grill duży	•
Gotowanie na parze	•
Sous-vide	•
Podgrzewanie	•
Pieczenie w brytfannie Gourmet	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Grill mały	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Ciasta specjalne	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Termonawiew Eco	•
Gotowanie na parze Eco	•
Podgrzewanie talerzy	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	•
MotionReact: włączanie światła przy zbliżeniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżeniu	•

## DGC 7865 HC Pro

Piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniomerem + HydroClean.



EAN: 4002516632481 / Numer materiału: 12100910 / Stary numer materiału: 23786519D

MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu	•
MotionReact: rozpoznanie frontów mebli	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose	•
Gotowanie niezależne od ilości	•
Gotowanie na 4 poziomach jednocześnie	•
Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego	•
Redukcja pary przed końcem gotowania	•
Polifoniczne dźwięki	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Program szabasowy	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Zewnętrzna wytwornica pary	•
HydroClean	•
Programy konserwacyjne	•
Program pielęgnacyjny Namaczanie	•
Program konserwacyjny Płukanie	•
Program suszenia komory gotowania	•
Zatrzaski dla prowadnic bocznych	•
Wymowane prowadnice boczne	•
Odkamienianie	•
Drzwiczki CleanGlass	•
<b>Techn. parowa/zasilanie w wodę</b>	
DualSteam	•
Pojemność wytwornicy pary w kW	3,30
DirectWater plus	•
Sito odpływowe	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Funkcja bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•

DGC 7865 HC Pro

Piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu  
do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniometerem + HydroClean.

EAN: 4002516632481 / Numer materiału: 12100910 / Stary numer materiału: 23786519D

System schładzania oparów	•
Blokada przycisków	•
<b>Dane techniczne</b>	
Pojemność komory w l	67
Liczba poziomów	4
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Zawiasy drzwi	dół
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w trybie piekarnika min. w °C	30
Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C	230
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C	40
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C	100
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 596 x 567
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 596 x 567
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	596
Głębokość urządzenia w mm	567
Waga w kg	46,5
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,45
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2
Długość węża dopływowego w m	2,0
Długość węża odpływowego w m	3,0
Wymiana źródła światła	Serwis
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Wysuwy FlexiClip z powłoką PerfectClean (para)	1
Wymowane prowadnice boczne (para)	1
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej	2
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania	1
Detergent HydroClean	1
Tabletki odkamieniające	2

DGC 7865 HC Pro

Piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu  
do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniometerem + HydroClean.



EAN: 4002516632481 / Numer materiału: 12100910 / Stary numer materiału: 23786519D

#### Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## DGC 7865 HC Pro

Piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu


do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniometerem + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings