

H 7145 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową

W eleganckim, czarnym wzornictwie, z programami automatycznymi i trybami Combi.



- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Łatwe czyszczenie – komora z powłoką PerfectClean i strukturą Inu
- Bardziej równomierne i szybsze rezultaty – Quick & Gentle
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Jedno dotknięcie, aby osiągnąć cel – przycisk Quick-MW i Popcorn

EAN: 4002516611530 / Numer materiału: 12102240 / Stary numer materiału: 22714526D

Konstrukcja	
Kolor urządzenia	ObsidianBlack
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy z kuchenką mikrofalową	•
BlackLine	•
Pełnia smaku	
Quick & Gentle	•
Szybkie nagrzewanie	•
Utrzymywanie ciepła	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Mikrofałe	•
Mikrofałe + Automatyka pieczenia	•
Mikrofałe + Grill	•
Mikrofałe + Termonawiew Plus	•
Mikrofałe + Grill z nawiewem	•
Grill z nawiewem	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkcja Popcorn	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Propozycja mocy mikrofał	•
Quick-mikrofałe	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20

H 7145 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową

W eleganckim, czarnym wzornictwie, z programami automatycznymi i trybami Combi.



EAN: 4002516611530 / Numer materiału: 12102240 / Stary numer materiału: 22714526D

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą Inianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	43
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30–225
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	225
Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej	•
Poziomy mocy mikrofal w W	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	36,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,70
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2,00
Wymiana źródła światła	Serwis
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Taca szklana	1

H 7145 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową

W eleganckim, czarnym wzornictwie, z programami automatycznymi i trybami Combi.



EAN: 4002516611530 / Numer materiału: 12102240 / Stary numer materiału: 22714526D

Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7145 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową


W eleganckim, czarnym wzornictwie, z programami automatycznymi i trybami Combi.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B,
H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings