

H 7165 BP

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z podłączeniem do sieci i czyszczeniem pirolitycznym.



EAN: 4002516611462 / Numer materiału: 12102260 / Stary numer materiału: 22716525D

- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Minimalny wysiętek przy czyszczeniu wnętrza – wyposażenie pirolityczne
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Prosto do idealnego rezultatu – programy automatyczne

A⁺

| Konstrukcja | |
|---|----------------|
| Piekarnik do zabudowy | • |
| BlackLine | • |
| Kolor urządzenia | ObsidianBlack |
| Pełnia smaku | |
| Szybkie nagrzewanie | • |
| Programy | |
| Rozmrażanie | • |
| Programy automatyczne | • |
| Automatyka pieczenia | • |
| Termonawiew Eco | • |
| Tryby grilla | • |
| Grill | • |
| Termonawiew Plus | • |
| Intensywny | • |
| Pieczenie Plus | • |
| Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus | • |
| Grzanie górne/dolne | • |
| Grzanie dolne | • |
| Grill z nawiewem | • |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Wyświetlacz | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Wyświetlanie godziny | • |
| Synchronizacja czasu | • |
| Minutnik | • |
| Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania | • |
| Programowanie czasu zakończenia pieczenia | • |
| Programowanie czasu trwania gotowania | • |
| Wskazania aktual. temperatury | • |
| Wskazanie temperatury zadanej | • |
| Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej | • |
| Temperatury proponowane | • |
| Indywidualne ustawienia | • |
| Efektywność i ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+ |
| Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego | • |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,5 |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 1,0 |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 2,0 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min | 20 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 |

H 7165 BP

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z podłączeniem do sieci i czyszczeniem pirolitycznym.



EAN: 4002516611462 / Numer materiału: 12102260 / Stary numer materiału: 22716525D

| Komfort pielęgnacji | |
|---|---|
| Samoczyszczenie pirolityczne | • |
| Katalizator | • |
| Rozkładana grzałka grilla | • |
| Drzwiczki CleanGlass | • |
| Bezpieczeństwo | |
| System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem | • |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
| Blokada uruchomienia | • |
| Blokada drzwiczek w trybie pirolizy | • |
| Dane techniczne | |
| Pojemność komory w l | 76 |
| Liczba poziomów | 5 |
| Liczba poziomów komory gotowania 1 | 5 |
| Liczba poziomów komory gotowania 2 | 5 |
| Oznaczenie poziomów pieczenia | • |
| Oświetlenie komory urządzenia | 1 spot halogenowy |
| Temperatury min. w °C | 30 |
| Temperatury maks. w °C | 300 |
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 568 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 590 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 595 |
| Głębokość wnęki w mm | 550 |
| Szerokość urządzenia w mm | 595 |
| Wysokość urządzenia w mm | 596 |
| Głębokość urządzenia w mm | 568 |
| Waga w kg | 47,0 |
| Temperatury w °C | 30–300 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,60 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Liczba faz | 1 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową | • |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
| Wymiana źródła światła | Klient |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean | 1 |
| Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean | 1 |
| Ruszt do pieczenia PyroFit | 1 |
| Wysuwy FlexiClip PyroFit (para) | 1 |
| Wymowane prowadnice boczne z PyroFit (para) | 1 |
| Tabletki odkamieniające | 2 |
| Dostępne języki wyświetlacza | |
| Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

H 7165 BP

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z podłączeniem do sieci i czyszczeniem pirolitycznym.


H 7165 BP

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z podłączeniem do sieci i czyszczeniem pirolitycznym.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings