

H 7365 BP

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z pieczeniomierzem i czyszczeniem pirolitycznym.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Minimalny nakład pracy na czyszczenie – piroliza i PyroFit
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home

A⁺

EAN: 4002516611394 / Numer materiału: 12102280 / Stary numer materiału: 22736525D

Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
BlackLine	•
Kolor urządzenia	ObsidianBlack
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniomierz	z kablem
Funkcja Crisp	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•

H 7365 BP

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z pieczeniometerem i czyszczeniem pirolitycznym.



EAN: 4002516611394 / Numer materiału: 12102280 / Stary numer materiału: 22736525D

Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Katalizator	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Liczba poziomów komory gotowania 1	5
Liczba poziomów komory gotowania 2	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30-300
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	596
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	47,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,50
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Serwis

H 7365 BP

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z piezoniomierzem i czyszczeniem pirolitycznym.



EAN: 4002516611394 / Numer materiału: 12102280 / Stary numer materiału: 22736525D

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuw FlexiClip PyroFit (para)	1
Wymowane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7365 BP

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z pieczeniometerem i czyszczeniem pirolitycznym.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings