

DGC 7151

Piekarnik parowy

w eleganckim, czarnym kolorze z podłączeniem do sieci i TasteControl.



- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Doskonałe rezultaty – technologia parowa MonoSteam
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Łatwe czyszczenie – wyposażenie PerfectClean

A⁺

EAN: 4002516598909 / Numer materiału: 12103650 / Stary numer materiału: 22715122D

Konstrukcja	
Piekarnik parowy	•
BlackLine	•
Kolor urządzenia	ObsidianBlack
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Gotowanie na parze	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Termonawiew Eco	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Gotowanie niezależne od ilości	•
Wyświetlanie godziny	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20

DGC 7151

Piekarnik parowy

w eleganckim, czarnym kolorze z podłączeniem do sieci i TasteControl.



EAN: 4002516598909 / Numer materiału: 12103650 / Stary numer materiału: 22715122D

Czas do automatycznego przełączenia w tryb
wyłączenia (min) 20

Komfort pielęgnacji

Emaliowana komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianą tylną

•

Zewnętrzna wytwornica pary

•

Grzałka dolna do redukowania kondensatu

•

Programy konserwacyjne

•

Program pielęgnacyjny Namaczanie

•

Program suszenia komory gotowania

•

Wyjmowane prowadnice boczne

•

Odkamianie

•

Drzwiczki CleanGlass

•

Techn. parowa/zasilanie w wodę

MonoSteam

•

Pojemność wytwornicy pary w kW

2,20

Pojemność zbiornika świeżej wody w l

1,0

Rurka zasysająca do pobierania wody

•

Bezpieczeństwo

System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem

•

Funkcja bezpieczeństwa

•

Blokada uruchomienia

•

Blokada przycisków

•

Dane techniczne

Pojemność komory w l

76

Liczba poziomów

5

Oznaczenie poziomów pieczenia

•

Zawiasy drzwi

dół

Oświetlenie komory urządzenia

1 Halogen-Spot

Temperatury w trybie piekarnika min. w °C

30

Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C

250

Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C

70

Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C

100

Szerokość wnęki min. w mm

560

Szerokość wnęki maks. w mm

568

Wysokość wnęki min. w mm

590

Wysokość wnęki maks. w mm

595

Głębokość wnęki w mm

550

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm

595 x 596 x 568

Szerokość urządzenia w mm

595

Wysokość urządzenia w mm

596

Głębokość urządzenia w mm

568

Waga w kg

42,0

Całkowita moc przyłączeniowa w kW

3,50

Napięcie w V

220-240

Częstotliwość w Hz

50

Zabezpieczenie w A

16

Liczba faz

1

Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową

•

Wymiana źródła światła

Serwis

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean

1

DGC 7151

Piekarnik parowy

w eleganckim, czarnym kolorze z podłączeniem do sieci i TasteControl.


DGC 7151

Piekarnik parowy

w eleganckim, czarnym kolorze z podłączeniem do sieci i TasteControl.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings