

WWD164 WCS 9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Miele@home i ładowność 9 kg dla inteligentnej wydajności.



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Oszczędzają energię dzięki najlepszej klasie efektywności energetycznej A
- Miele@home – sprytne połączenie w sieć dla większych możliwości\*
- Ekskluzywny asortyment CapDosing do różnych tkanin i plam
- Nasz bęben SoftCare zapewnia utrzymanie prania w idealnym stanie

\* Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Wszystkie inteligentne zastosowania umożliwia system Miele@home. W zależności od modelu i kraju zakres funkcji może się różnić.



EAN: 4002516608172 / Numer materiału: 12138580 / Stary numer materiału: 11WD1641PL

<b>Konstrukcja</b>	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
<b>Rodzaj</b>	
Nazwa handlowa	W1 White Edition
Pralki ładowane od frontu	•
<b>Wirowanie</b>	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
<b>Design</b>	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	ObsidianBlack z pierścieniem białym
Kolor pokrętła wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	nachylone pod kątem 5°
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	DirectSensor żółty, 7-segm.
<b>Wydajność czyszczenia</b>	
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
<b>Pielęgnacja prania</b>	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	9,0
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	A
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	49
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	49
Klasa wydajności wirowania	B
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A
Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	70
Czas trwania programu „ECO 40–60“ przy pojemności znamionowej	209
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,60
Pranie w niskich temperaturach „zimne“ oraz „20 °C”	•
Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•

WWD164 WCS 9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Miele@home i ładowność 9 kg dla inteligentnej wydajności.




EAN: 4002516608172 / Numer materiału: 12138580 / Stary numer materiału: 11WD1641PL

<b>Programy prania</b>	
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Impregnacja	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
<b>Funkcje dodatkowe: pranie</b>	
Program skrócony	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzęczyk	•
<b>Jakość</b>	
Przeciwwagi z szarego żeliwa	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1077
Waga w kg	91
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2

WWD164 WCS 9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Miele@home i ładowność 9 kg dla inteligentnej wydajności.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm