

Triflex HX1 Facelift Active  
 Odkurzacz akumulatorowy  
 Triflex HX1 z konstrukcją 3 w 1 zapewniającą wyjątkową elastyczność



- Do 60 minut pracy\* na jednym ładowaniu
- Tak wydajny jak tradycyjny odkurzacz Miele\*\*
- Filtr Hygiene Lifetime o skutecz. zatrzymywania kurzu >99,99%\*\*\*
- Szer. elektroszcz. z funkcją rozp. rodzaju wykładziny podłogowej

\* Obowiązuje dla poziomu mocy 1 bez podłączonej elektroszczotki Multi Floor XXL.

\*\* Wydajność czyszczenia porównywalna z odkurzaczem podłogowym Miele Complete C3 (SGEF3) z turboszczotką STB 305-3 (zbieranie kurzu z dywanów i twardych podłóg ze szczelinami, zbieranie włókien z dywanów). Zgodnie z IEC62885-2.

\*\*\* IEC 62885-4

EAN: 4002516599708 / Numer materiału: 12139150 /  
 Stary numer materiału: 41MUL130EU2

<b>Konstrukcja</b>	
Odkurzacze bezprzewodowe	•
Nazwa handlowa	Triflex HX1
Typ produktu	SMUL1
<b>Konstrukcja</b>	
Kolor	GraphitGrey
<b>Czyszczenie</b>	
Technologia Vortex	•
Elektroszczotka Multi Floor XXL SEB 430	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Elektroniczna regulacja siły ssania	3-stopniowy suwak
Wymienny akumulator litowo-jonowy	•
Rozwiązanie 3 w 1	•
<b>System filtrowania</b>	
ComfortClean	•
Filtr wylotowy	Filtr Hygiene Lifetime
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,5
<b>Dane techniczne</b>	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	2500
Głośność w dB	80,0
Szerokość w mm	260
Wysokość w mm	1297
Waga w kg	3,6
V	25,2
Czas pracy poziom MIN PowerUnit solo	60
Czas pracy poziom MIN z elektroszczotką	30
Czas pracy poziom MAX z elektroszczotką	17
Wydajność w m <sup>2</sup> powierzchni	125
Czas ładowania w min.	240
Moc znamionowa w W	120
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Ssawka szczelinowa	•
Ssawka pędzlowa włosie sztucz.	•
Ssawka do tapicerki XXL SPD 20	•
Elektroszczotka Multi Floor XXL SEB 430	•
Szczoteczka do czyszczenia	Nie
Zasilacz	•
Uchwyt ścienny XS	•