

## DC 120 WW

### Suszarka kondensacyjna Professional

do niezwykle łagodnego suszenia w dwóch programach automatycznych.



- Maksymalna ładowność 15 kg, 4 pałąki wentylacyjne
- Najwyższa wydajność – Jednoczesne suszenie różnych przedmiotów
- Maksymalne wykorzystanie – stały ładunek suszonych przedmiotów
- Optymalna ochrona – suszenie statyczne
- Optymalne suszenie wewn. i na zewn. – wieszaki z przepływem pow.

EAN: 7330095911541 / Numer materiału: 12173360 / Stary numer materiału: 52120001EU

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Urządzenie wolno stojące
Linia	Professional
Front	Biały
Kolor panelu	Biały
Wielkość ładunku w kg	15
Maksymalna ładowność	4 kombinezony ochronne
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Przyłącze przewodu wylotowego, średnica w mm	125
<b>Zastosowanie</b>	
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Maksymalna wydajność odparowywania w g/min	57
Zużycie energii na 1 litr odparowanej wody w kWh	1,90
Najkrótszy czas trwania programu dla kombinezonów ochronnych w minutach	95
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	Przyciski dotykowe
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
<b>Programy</b>	
Impregnacja	•
Normalny	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektr.
Podłączenie elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	6,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	6,20
Zabezpieczenie w A	10
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1970
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	1200
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	750
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	2097,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1240,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820,00
Ciężar netto w kg	177,00
Ciężar brutto w kg	191,00
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	67 dB(A) re 20 µPa
<b>Wyposażenie</b>	
Filtry kłaczeków [liczba]	4
Delikatne suszenie	•
Uchwyt na rękawice [ilość]	4

DC 120 WW

Suszarka kondensacyjna Professional

do niezwykle łagodnego suszenia w dwóch programach automatycznych.



EAN: 7330095911541 / Numer materiału: 12173360 / Stary numer materiału: 52120001EU

Wieszaki do wietrzenia [liczba]	4
Zasłepki [ilość]	2
<b>Pojemności</b>	
Stroje operacyjne [liczba]	4
Kurtki operacyjne [liczba]	4
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
EN 60335-2-43	•