

## Easy Dryer 1900 Extreme

### Suszarka kondensacyjna Professional

do niezwykle łagodnego suszenia z elastycznym sterowaniem czasowym.



- Maksymalna ładowność 6 kg
- Najwyższa wydajność – jednoczesne suszenie różnych przedmiotów
- Maksymalne wykorzystanie – stały ładunek suszonych przedmiotów
- Optymalna ochrona – suszenie statyczne
- Niezliczone możliwości suszenia – różnorodne wyposażenie

EAN: 7330095911510 / Numer materiału: 12173370 / Stary numer materiału: 52190001EU

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Urządzenie wolno stojące
Linia	Professional
Front	Biały
Kolor panelu	Biały
Wielkość ładunku w kg	6
Maksymalna ładowność	2 kombinezony ochronne
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Przyłącze przewodu wylotowego, średnica w mm	100
<b>Zastosowanie</b>	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla gospodarstwa domowego	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Maksymalna wydajność odparowywania w g/min	25
Zużycie energii na 1 litr odparowanej wody w kWh	2,68
Najkrótszy czas trwania programu dla bawełny w minutach	105
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	Pokrętło wyboru
Sterowanie programem	Sterowanie czasowe
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektr.
Podłączenie elektryczne	AC 230V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	2,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,00
Zabezpieczenie w A	10
W zestawie z wtyczką	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1900
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	595
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	610
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1960,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	650,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	670,00

## Easy Dryer 1900 Extreme

Suszarka kondensacyjna Professional

do niezwykle łagodnego suszenia z elastycznym sterowaniem czasowym.



EAN: 7330095911510 / Numer materiału: 12173370 / Stary numer materiału: 52190001EU

Szerokość drzwiczek PDC	549
Głębokość wnętrza PDC	557
Szerokość wnętrza PDC	593
Ciężar netto w kg	60,00
Ciężar brutto w kg	65,00
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	55 dB(A) re 20 µPa
<b>Wyposażenie</b>	
Delikatne suszenie	•
Podwójne wieszaki na ubrania [ilość]	6
Uchwyt na rękawice [ilość]	2
Składany do góry suwak widłowy [ilość]	2
Wysokość między prowadnicami widełkowymi	516
Uchwyt na wieszaki [ilość]	1
<b>Pojemności</b>	
Stroje operacyjne [liczba]	2
Kurtki operacyjne [liczba]	2
Kurtki [liczba]	2
Parki [liczba]	2
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
EN 60335-2-43	•