

G 5310 SCi Active Plus

Zmywarka z widocznym panelem

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



- Najlepsze rezultaty w mniej niż godzinę – QuickPowerWash
- Innowacyjny design i najwyższy komfort – szuflada 3D MultiFlex
- Zmywarki na świeżą wodę – od 6.0 l w programie Automatic
- Dodatkowo nawet 50 % oszczędności prądu – przyłącze wody ciepłej
- Elastyczne rozmieszczenie – aranżacja koszy Comfort



EAN: 4002516620921 / Numer materiału: 12173930 /
Stary numer materiału: 21531054OE1

Rodzaj	
Zmywarki zintegrowane	•
Zmywarka o szer. 60 cm	•
Design	
Kolor panelu	Obsidianblack
Rodzaj panelu	Prosty panel
Rodzaj obsługi	Przycisk wyboru programu
Wyświetlacz	3-wiersz. wyświetlacz 7-segmentowy
Kolor wyświetlacza	Biały
Komfort	
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Kontrola funkcji	akustycznie
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	C
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl)	8,4
Zużycie prądu w programie ECO w kWh	0,74
Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli)	74
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,40
Czas trwania programu Eco w minutach	199
Klasa emisji hałasu	B
Poziom emisji hałasu akustycznego w dB(A)	44
Technologia EcoPower	•
Potwierdzona higieniczność	•
Przyłącze wody ciepłej	•
Jakość rezultatów	
Płukanie świeżą wodą	•
SensorDry	•
Suszenie Turbothermic	•
Aktywne suszenie kondensacyjne	•
BrilliantGlassCare	•
Programy zmywania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensywny 75 °C	•
Delikatny	•
Opcje zmywania	
Tryb oszczędny	•
Expres	•
Extra czyste	•
Dodatkowe suszenie	•
Aranżacja kosza	
Rozmieszczanie sztućców	Szuflada 3D MultiFlex
Półeczka na filiżanki FlexCare	1

G 5310 SCi Active Plus

Zmywarka z widocznym panelem

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



EAN: 4002516620921 / Numer materiału: 12173930 /

Stary numer materiału: 21531054OE1

Aranżacja kosza	Comfort
Liczba zestawów naczyń	14
Bezpieczeństwo	
System waterproof	•
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Dane techniczne	
Minimalna szerokość wnęki w mm	600
Maksymalna szerokość wnęki w mm	600
Minimalna wysokość wnęki w mm	805
Maksymalna wysokość wnęki w mm	870
Głębokość wnęki w mm	570
Szerokość urządzenia w mm	598
Wysokość urządzenia w mm	805
Głębokość urządzenia w mm	570
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm	116,5
Waga netto w kg	43,7
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,00
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Standardowa częstotliwość elektryczna	50
Długość węża dopływowego w cm	1,50
Długość węża odpływowego w cm	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	1,70
Min. ciężar panelu przedniego w kg	2,0
Maks. ciężar panelu przedniego w kg	8,0
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu min.]	7,0
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu maks.]	16,0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
1 x opakowanie UltraTabs (20 szt.)	•
Kupon na 1 x opakowanie UltraTabs (20 szt.) lub 9 opakowań w specjalnej cenie	•

G 5310 SCi Active Plus

Zmywarka z widocznym panelem

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)