


## G 5790 SCVi SL

Zmywarka w pełni zintegrowana 45 cm

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



- Najlepsze rezultaty w mniej niż godzinę – QuickPowerWash
- Dodatkowo nawet 50 % oszczędności prądu – przyłączy wody ciepłej
- Wszystko zupełnie suche – suszenie AutoOpen
- Wyjątkowo łatwe otwieranie i zamykanie drzwi – ComfortClose
- Elastyczne rozmieszczenie – aranżacja koszy ExtraComfort




EAN: 4002516621027 / Numer materiału: 12174040 /  
Stary numer materiału: 21579062OE1

<b>Rodzaj</b>	
Zmywarki w pełni zintegrowane	•
Zmywarka o szer. 45 cm	•
<b>Design</b>	
Kolor panelu	Stal szlachetna CleanSteel
Rodzaj panelu	Prosty panel
Rodzaj obsługi	Przycisk wyboru programu
Wyświetlacz	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy
Kolor wyświetlacza	Biały
Multilingua	•
<b>Komfort</b>	
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Kontrola funkcji	Wyświetlacz
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	C
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl)	7,9
Zużycie prądu w programie ECO w kWh	0,55
Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli)	55
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,29
Czas trwania programu Eco w minutach	210
Klasa emisji hałasu	B
Poziom emisji hałasu akustycznego w dB(A)	44
EcoFeedback	•
Technologia EcoPower	•
Potwierdzona higieniczność	•
Przyłączy wody ciepłej	•
Półowa załadunku	•
<b>Jakość rezultatów</b>	
Płukanie świeżą wodą	•
SensorDry	•
Suszenie Turbothermic	•
Aktywne suszenie kondensacyjne	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy zmywania</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensywny 75 °C	•
Delikatny	•
Bardzo cichy 40 dB(A)	•
Konserwacja urządzenia	•
<b>Opcje zmywania</b>	
Program skrócony	•
IntenseZone	•

## G 5790 SCVi SL

Zmywarka w pełni zintegrowana 45 cm

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



EAN: 4002516621027 / Numer materiału: 12174040 /


Stary numer materiału: 21579062OE1

Expres	•
Extra czyste	•
Dodatkowe suszenie	•
<b>Aranżacja kosza</b>	
Rozmieszczanie sztućców	Szuflada Multiflex 45
Aranżacja kosza	ExtraComfort 45 cm
Liczba zestawów naczyń	9
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System waterproof	•
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
<b>Dane techniczne</b>	
Minimalna szerokość wnęki w mm	450
Maksymalna szerokość wnęki w mm	450
Minimalna wysokość wnęki w mm	805
Maksymalna wysokość wnęki w mm	870
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	448
Wysokość urządzenia w mm	805
Głębokość urządzenia w mm	550
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm	116,5
Waga netto w kg	40,8
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,00
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Standardowa częstotliwość elektryczna	50
Długość węża dopływowego w cm	1,50
Długość węża odpływowego w cm	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	1,70
Min. ciężar panelu przedniego w kg	2,0
Maks. ciężar panelu przedniego w kg	8,0
<b>Dostępne języki wyświetlacza</b>	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
1 x opakowanie UltraTabs (20 szt.)	•
Kupon na 1 x opakowanie UltraTabs (20 szt.) lub 9 opakowań w specjalnej cenie	•


## G 5790 SCVi SL

Zmywarka w pełni zintegrowana 45 cm

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)