

Triflex HX1 Facelift Flash  
 Odkurzacz akumulatorowy  
 Triflex HX1 z konstrukcją 3 w 1 zapewniającą wyjątkową elastyczność



- Do 60 minut pracy\* na jednym ładowaniu
- Tak wydajny jak tradycyjny odkurzacz Miele\*\*
- 99,999%\*\*\* zdolność zatrzymywania kurzu dzięki filtrowi HEPA\*\*\*
- Szeroka szczotka z lampką LED do wykrywania słabo widocznych cząstek
- Szybkie czyszczenie mebli – bardzo szeroka ssawka do tapicerki

\* Obowiązuje dla poziomu mocy 1 bez podłączonej elektroszczotki Multi Floor XXL.

\*\* Wydajność czyszczenia porównywalna z odkurzaczem podłogowym Miele Complete C3 (SGEF3) z turboszczotką STB 305-3 (zbieranie kurzu z dywanów i twardych podłóg ze szczelinami, zbieranie włókien z dywanów). Zgodnie z IEC62885-2.

\*\*\* IEC 62885-4

EAN: 4002516625124 / Numer materiału: 12183900 /  
 Stary numer materiału: 41MML531EU2

<b>Konstrukcja</b>	
Odkurzacze bezprzewodowe	•
Nazwa handlowa	Triflex HX1
Typ produktu	SMML5
Kolor urządzenia	GraphitGrey
<b>Czyszczenie</b>	
Technologia Vortex	•
Elektroszczotka Multi Floor XXL SEB 435 z BrilliantLight	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Elektroniczna regulacja siły ssania	3-stopniowy suwak
Wymienny akumulator litowo-jonowy	•
Rozwiązanie 3 w 1	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Znamionowy pobór mocy w W	120
<b>System filtrowania</b>	
ComfortClean	•
Filtr wylotowy	Filtr HEPA Lifetime
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,5
<b>Dane techniczne</b>	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	2500
Głośność w dB	80,0
Szerokość w mm	1297
Wysokość w mm	260
Waga w kg	3,6
V	25,2
Czas pracy poziom MIN PowerUnit solo	60
Czas pracy poziom MIN z elektroszczotką	30
Czas pracy poziom MAX z elektroszczotką	17
Wydajność w m <sup>2</sup> powierzchni	125
Czas ładowania w min.	240
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Trzyczęściowe wyposażenie	zintegrowany uchwyt ścienny
Ssawka szczelinowa	•
Ssawka pędzlowa włosie sztucz.	•
Ssawka do tapicerki XXL SPD 20	•
Elektroszczotka Multi Floor XXL SEB 435 z BrilliantLight	•
Szczoteczka do czyszczenia	Nie
Uchwyt ścienny	•
Zasilacz	•