

DOS G 80/1 comfort

Perystaltyczna pompa dozująca

Ze wskaźnikiem poziomu napełnienia do automatycznego dozowania środków płynnych.

EAN: 4002516647980 / Numer materiału: 12187290 / Stary numer materiału: 67747545D



- Do kanistrów o wysokości do 214 mm (do otworu kanistra)
- Dozowanie do 55 Milliliter na minutę
- Ustawianie poprzez sterowanie zmywarki
- Uniwersalna nakładka zabezpieczająca (zasłania gwint DIN 50 i51)

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Kompat. z innymi produktami	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Kategoria urządzeń	
Zewnętrzny system dozujący	•
Cechy produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary, Biały
Wydajność pompowania w ml/60 s	55
Długość lancy ssącej w mm	214
Długość węża dozującego do lancy ssącej w mm	1800
Długość węża dozującego od urządzenia do modułu dozującego w mm	2850
Długość kabla przyłączeniowego do urządzenia w mm	2800
Minimalna szerokość otworu kanistra w mm	31
Maksymalna szerokość otworu kanistra w mm	60
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	1
Przewód zerowy	N
AC/DC	AC
Napięcie w V	200-230
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,01
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	114
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	115
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	139
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	198
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	478
Ciężar netto w kg	1,70
Ciężar brutto w kg	2,56