

DOS G 80 comfort+

Perystaltyczna pompa dozująca

Ze wskaźnikiem poziomu napełnienia do automatycznego dozowania środków płynnych.



- Do kanistrów o wysokości do 325 mm (do otworu kanistra)
- Dozowanie do 55 Milliliter na minutę
- Ustawianie poprzez sterowanie zmywarki
- 3 elastyczne nakładki zabezpieczające (do gwintów DIN 40, 45, 50 + 51)
- Minimalna szerokość otworu kanistra 31 mm

EAN: 4002516647997 / Numer materiału: 12187300 / Stary numer materiału: 67747541D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Kompat. z innymi produktami	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Kategoria urządzeń	
Zewnętrzny system dozujący	•
Cechy produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Wysokość kanistra ProCare wraz z lancą ssącą	390
Wydajność pompowania w ml/60 s	55
Długość lancy ssącej w mm	352
Długość węża dozującego do lancy ssącej w mm	1800
Długość węża dozującego od urządzenia do modułu dozującego w mm	2850
Długość kabla przyłączeniowego do urządzenia w mm	2800
Minimalna szerokość otworu kanistra w mm	31
Maksymalna szerokość otworu kanistra w mm	60
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	1
Przewód zerowy	N
AC/DC	AC
Napięcie w V	200-230
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,01
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	114
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	115
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	139
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	155
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	485
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	231
Ciężar netto w kg	1,71
Ciężar brutto w kg	3,10