

## PDR 516 SL ROP [G GS]

Suszarka powietrza odlotowego, boki ocynkowane, nagrzewana gazem  
SlimLine Design, ze sterowaniem wilgocia dla perfekcyjnych rezultatów suszenia.



- Łatwe wnoszenie – tylko 711 mm szerokości
- Łatwy transport – możliwość podjechania wózkiem
- Najkrótsze czasy dzięki diagonalnemu prowadzeniu powietrza
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry

EAN: 4002516659518 / Numer materiału: 12261980 / Stary numer materiału: 52516005SEE

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	SlimLine
Linia	Professional
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Wielkość załadunku w kg	16,0
Wielkość załadunku przy proporcji napełnienia 1:25	12,0
Wielkość załadunku przy proporcji napełnienia 1:18	16,0
Proporcje napełnienia	1:18
Pojemność bębna w l	300,00
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi [Ø] w mm	520
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Bęben ze stali szlachetnej	•
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Nie
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla pralni i magli	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	14,50
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,65
Czas trwania programu w min	27
Sterowanie	
Typ sterowania	M Select Benchmark
Możliwość programowania	Definiowane przez ustawienia Parametry
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Gaz
Przyłącze elektryczne	1N AC 230V 50/60HZ
Moc grzewcza gazu w kW	18,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,60
Zabezpieczenie w A	10
Wymiary i waga suszarki	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1800
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	711
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1089
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1810
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	800

## PDR 516 SL ROP [G GS]

Suszarka powietrza odlotowego, boki ocynkowane, nagrzewana gazem  
SlimLine Design, ze sterowaniem wilgotnością dla perfekcyjnych rezultatów suszenia.



EAN: 4002516659518 / Numer materiału: 12261980 / Stary numer materiału: 52516005SEE

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1180
Waga netto w kg	149,7
Waga brutto w kg	163
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	1704
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	56 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,70
<b>Wyposażenie</b>	
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Wielkopowierzchniowy filtr kłaczek	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Funkcja Tryb łagodny	•
Cokół z możliwością podjechania	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Możliwości podłączenia</b>	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Suszarka Wi-Fi	•
Connector Box	•
Moduł LAN (opcja)	•
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
DVGW-Gaz	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•