

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Suszarka z pompą ciepła

W wersji SlimLine, ze sterowaniem wilgotnością resztkową, 400 V.



- Objętość bębna 200.00 l, ładowność 8.0 kg – 11.0 kg
- 60% mniejsze zużycie energii niż w suszarkach ewakuacyjnych*
- Łatwe wnoszenie – tylko 711 mm szerokości
- Łatwy transport – możliwość podjechania wózkiem
- Najkrótsze czasy dzięki diagonalnemu prowadzeniu powietrza

* Suszarki z pompą ciepła zużywają nawet o 60% mniej energii niż suszarki wydmuchowe z grzaniem elektrycznym.

EAN: 4002516659587 / Numer materiału: 12262330 /

Stary numer materiału: 52511001SEE

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	SlimLine
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Wielkość załadunku przy proporcji napełnienia 1:25	8,0
Wielkość załadunku przy proporcji napełnienia 1:18	11,0
Pojemność bębna w l	200,00
System suszenia	Pompa ciepła
Otwór drzwi [Ø] w mm	520
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Bęben ze stali szlachetnej	•
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Nie
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla pralni i magli	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	4,50
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,22
Czas trwania programu w min	59
Sterowanie	
Typ sterowania	M Select Benchmark
Możliwość programowania	Definiowane przez ustawienia Parametry
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Pompa ciepła z CleanStream
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza pompy ciepła w kW	6,40
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,00
Zabezpieczenie w A	16
Wymiary i waga suszarki	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1800
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	711

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Suszarka z pompą ciepła

W wersji SlimLine, ze sterowaniem wilgotnością resztkową, 400 V.



EAN: 4002516659587 / Numer materiału: 12262330 /

Stary numer materiału: 52511001SEE

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1075
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1810
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	800
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1180
Waga netto w kg	192,7
Waga brutto w kg	206
Maksymalne obciążenie podłoża w N	2052

Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	55 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	5,00

Wyposażenie

Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Wielkopowierzchniowy filtr kłaczek	•
Dwustopniowy system filtracyjny	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Cokół z możliwością podjechania	•
Aksesoria niezależne od urządzenia	•

Efektywność i ekologia

Kwota recyklingu w %	91
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane	•
System hermetycznie zamknięty	•
Czynnik chłodniczy	R450a
Ilość czynnika chłodniczego w kg	1,35
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w kg CO ₂ e	605
Potencjał cieplarniany urządzenia w kg CO ₂ e	877

Możliwości podłączenia

System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Suszarka Wi-Fi	•
Connector Box	•
Moduł LAN (opcja)	•

Normy, znaki certyfikacyjne

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgową IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•