

K 7125 E

Chłodziarka do zabudowy

Z oświetleniem LED i automatyką SuperCool dla jeszcze większej wygody.



- Optymalne i bezobsługowe rozświetlenie wnętrza dzięki diodom LED
- Szybkie schładzanie żywności dzięki funkcji SuperCool



EAN: 4002516664239 / Numer materiału: 12269690 /
Stary numer materiału: 36712505EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Komfort obsługi	
Podświetlenie komory chłodzenia	LED
Tryb Party	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	EasyControl
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Nie
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
SuperCool	•
Liczba stref temperaturowych	1
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	3
Liczba półek na konserwy w drzwiach	1
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	2
Ektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	E
Zużycie energii roczne w kWh	92,00
Zużycie energii dobowe w kWh	0,25
Bezpieczeństwo	
Akustyczny alarm drzwi	•
Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	874
Wysokość wnęki maks. w mm	881
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	541
Wysokość urządzenia w mm	874
Głębokość urządzenia w mm	548
Waga w kg	30,6
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	19
Klasa klimatyczna	SN-ST
Komora chłodzenia w l	136
Całkowita pojemność użytkowa w l	136
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	35
Pobór prądu w miliamperach (mA)	700
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10

K 7125 E

Chłodziarka do zabudowy

Z oświetleniem LED i automatyką SuperCool dla jeszcze większej wygody.



EAN: 4002516664239 / Numer materiału: 12269690 /


Stary numer materiału: 36712505EU1

Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2,3
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•


K 7125 E

Chłodziarka do zabudowy

Z oświetleniem LED i automatyką SuperCool dla jeszcze większej wygody.



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, built-in



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, side view