

H 7440 BPX 125 Gala Ed
Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik
w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i pirolizą.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Minimalny nakład pracy na czyszczenie – pirolizai PyroFit
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home

A++

EAN: 4002516747475 / Numer materiału: 12305060 / Stary numer materiału: 22744085D

Kampania jubileuszowa	
Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Kolor urządzenia	ObsidianBlack matowy
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
ArtLine	•
Bez uchwytu	•
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•

H 7440 BPX 125 Gala Ed
 Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik
 w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i pirolizą.



EAN: 4002516747475 / Numer materiału: 12305060 / Stary numer materiału: 22744085D

Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Katalizator	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	49
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30–300
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	38,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1

H 7440 BPX 125 Gala Ed
 Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik
 w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i pirolizą.




EAN: 4002516747475 / Numer materiału: 12305060 / Stary numer materiału: 22744085D

Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Błacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1
Błacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Kupon na 125-tygodniową rozszerzoną gwarancję	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuwy FlexiClip PyroFit (para)	1
Wymowane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7440 BPX 125 Gala Ed
 Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik
 w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i pirolizą.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings