

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Łatwe czyszczenie – komora z powłoką PerfectClean i strukturą Inu
- Bardziej równomierne i szybsze rezultaty – Quick & Gentle
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Jedno dotknięcie, aby osiągnąć cel – przycisk Quick-MW i Popcorn

EAN: 4002516684565 / Numer materiału: 12305070 / Stary numer materiału: 22744086D

Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
125 Gala Edition	•
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy z kuchenką mikrofalową	•
Kolor	ObsidianBlack matowy
ArtLine	•
Bez uchwyty	•
Pełnia smaku	
Quick & Gentle	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Utrzymywanie ciepła	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Mikrofale	•
Mikrofale + Automatyka pieczenia	•
Mikrofale + Grill	•
Mikrofale + Termonawiew Plus	•
Mikrofale + Grill z nawiewem	•
Grill z nawiewem	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 w 1	Piekarnik, Mikrofale, Piekarnik + kuchnia mikrofalowa
MultiLingua	•
Funkcja Popcorn	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Propozycja mocy mikrofal	•

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.



EAN: 4002516684565 / Numer materiału: 12305070 / Stary numer materiału: 22744086D

Quick-mikrofales	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą Inianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	43
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30–250
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	250
Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej	•
Poziomy mocy mikrofales w W	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	562
Waga w kg	36,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,70
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2,00

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową
w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.




EAN: 4002516684565 / Numer materiału: 12305070 / Stary numer materiału: 22744086D


Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Taca szklana	1
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7440 BMX 125 Gala Ed


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings