

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Piekarnik bezuchwytowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Minimalny nakład pracy na czyszczenie – pirolizai PyroFit
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516684268 / Numer materiału: 12305080 / Stary numer materiału: 22746485D

<b>Kampania jubileuszowa</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Kampania jubileuszowa</b>	
Modele jubileuszowe 125	•
<b>Konstrukcja</b>	
Kolor urządzenia	ObsidianBlack matowy
<b>Konstrukcja</b>	
Piekarnik do zabudowy	•
ArtLine	•
Bez uchwyty	•
<b>Pełnia smaku</b>	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniometer	z kablem
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
<b>Programy</b>	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Piekarnik bezuchwytowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.



EAN: 4002516684268 / Numer materiału: 12305080 / Stary numer materiału: 22746485D

Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Katalizator	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Blokada przycisków	•
<b>Dane techniczne</b>	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Liczba poziomów komory gotowania 1	5
Liczba poziomów komory gotowania 2	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30–300
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 596 x 568
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	596
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	47,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,60
Napięcie w V	220-240

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Piekarnik bezuchwytowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.



EAN: 4002516684268 / Numer materiału: 12305080 / Stary numer materiału: 22746485D


Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Serwis
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuw FlexiClip PyroFit (para)	1
Pieczeniometer z przewodem	1
Wymowane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2

#### Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7464 BPX 125 Gala Ed  
 Piekarnik bezuchwyty  
 w uniwersalnym wzornictwie z piezoniemierzem i oświetleniem LED.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX,  
 installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing