

H 7840 BPX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrillantLight.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Pieczone potrawy zawsze pod kontrolą – kamera w komorze gotowania
- Minimalny nakład pracy na czyszczenie – pirolizai PyroFit
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home

A++

EAN: 4002516747611 / Numer materiału: 12305090 / Stary numer materiału: 22784085D

Kampania jubileuszowa	
125 Gala Edition	•
Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Kolor urządzenia	ObsidianBlack matowy
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
ArtLine	•
Bez uchwyty	•
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniometer	beprzewodowe
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Grill mały	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Pieczenie delikatne	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu	•
MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu	•
MotionReact: rozpoznanie frontów mebli	•
Kamera w komorze gotowania	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•

H 7840 BPX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrilliantLight.



EAN: 4002516747611 / Numer materiału: 12305090 / Stary numer materiału: 22784085D

Multilingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Polifoniczne dźwięki	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A++
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Katalizator	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	49
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w °C	30–300
Temperatury min. w °C	30

H 7840 BPX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik

w uniwersalnym wzornictwie z piezoniemierzem i BrillantLight.



EAN: 4002516747611 / Numer materiału: 12305090 / Stary numer materiału: 22784085D

Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	38,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Serwis

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Kupon na 125-tygodniową rozszerzoną gwarancję	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuw FlexiClip PyroFit (para)	1
Bezprzewodowy piezoniemierz	1
Wymowane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2

Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7840 BPX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik


w uniwersalnym wzornictwie z piezoniemierzem i BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings