

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniomierzem.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Łatwe czyszczenie – komora z powłoką PerfectClean i strukturą Inu
- Bardziej równomierne i szybsze rezultaty – Quick & Gentle
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Jedno dotknięcie, aby osiągnąć cel – przycisk Quick-MW i Popcorn

EAN: 4002516747628 / Numer materiału: 12305100 / Stary numer materiału: 22784086D

<b>Kampania jubileuszowa</b>	
Modele jubileuszowe 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Konstrukcja</b>	
Piekarnik do zabudowy z kuchenką mikrofalową	•
Kolor	ObsidianBlack matowy
ArtLine	•
Bez uchwytu	•
<b>Pełnia smaku</b>	
Quick & Gentle	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniomierz	z kablem
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
<b>Programy</b>	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie delikatne	•
Mikrofale	•
Mikrofale + Automatyka pieczenia	•
Mikrofale + Grill	•
Mikrofale + Termonawiew Plus	•
Mikrofale + Grill z nawiewem	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Zastosowania specjalne	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	•
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu	•
MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu	•
MotionReact: rozpoznanie frontów mebli	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 w 1	Piekarnik, Mikrofale, Piekarnik + kuchnia mikrofalowa
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•

## H 7840 BMX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniomierzem.



EAN: 4002516747628 / Numer materiału: 12305100 / Stary numer materiału: 22784086D

Funkcja Popcorn	•
Polifoniczne dźwięki	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Propozycja mocy mikrofal	•
Quick-mikrofałe	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą lnianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada przycisków	•
<b>Dane techniczne</b>	
Pojemność komory w l	43
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30–250
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	250
Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej	•
Poziomy mocy mikrofałi w W	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568

## H 7840 BMX 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniometerem.




EAN: 4002516747628 / Numer materiału: 12305100 / Stary numer materiału: 22784086D


Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Wysokość urządzenia w mm	600
Głębokość urządzenia w mm	562
Waga w kg	38,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2,00
Wymiana źródła światła	Serwis
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Pieczeniometer z przewodem	1
Taca szklana	2
<b>Dostępne języki wyświetlacza</b>	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7840 BMX 125 Gala Ed


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i pieczeniometerem.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings