

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy

do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



EAN: 4002516684626 / Numer materiału: 12305520 /

Stary numer materiału: 23744088D

- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Doskonałe rezultaty – technologia DualSteam
- Na zewnątrz chrupiące, wewnątrz soczyste – Para + pieczenie
- Wygodna obsługa – pojemnik na wodę pod ruchomym panelem
- Łatwe czyszczenie – HydroClean i komora gotowania ze stali szlachetnej



Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Piekarnik parowy	•
Kolor	ObsidianBlack matowy
Efektywność i ekologia	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Kampania jubileuszowa	
125 Gala Edition	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ?
Konstrukcja	
ArtLine	•
Bez uchwytu	•
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
Czujnik wilgotności	•
Indywidualna możliwość ustawień wilgotności w programie Para + pieczenie	•
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	•
Mix & Match	•
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	•
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Termonawiew Plus	•
Grzanie górne/dolne	•
Gotowanie na parze	•
Para+pieczenie	•

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy

do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



EAN: 4002516684626 / Numer materiału: 12305520 /

Stary numer materiału: 23744088D

Para+pieczenie + Termonawiew Plus	•
Para+pieczenie z grzaniem górnym i dolnym	•
Para+pieczenie + Grill duży	•
Sous-vide	•
Intensywny	•
Grill z nawiewem	•
Grill	•
Grill mały	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Ciasta specjalne	•
Termonawiew Eco	•
Gotowanie na parze Eco	•
Rozmrażanie	•
Pieczenie w brytfannie Gourmet	•
Podgrzewanie	•
Podgrzewanie talerzy	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose	•
Gotowanie niezależne od ilości	•
Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie	•
Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego	•
Redukcja pary przed końcem gotowania	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Komfort pielęgnacji	
Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy

do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.

EAN: 4002516684626 / Numer materiału: 12305520 /

Stary numer materiału: 23744088D

Zewnętrzna wytwornica pary	•
HydroClean	•
Program pielęgnacyjny Namaczanie	•
Program konserwacyjny Płukanie	•
Program suszenia komory gotowania	•
Zatrzaski dla prowadnic bocznych	•
Wymowane prowadnice boczne	•
Odkamienianie	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Techn. parowa/zasilanie w wodę	
DualSteam	•
Pojemność wytwornicy pary w kW	3,30
Pojemność zbiornika świeżej wody w l	1,4
Zbiornik świeżej wody za panelem SoftClose	•
Pojemnik na kondensat za panelem SoftClose	•
Sito odpływowe	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Funkcja bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
System schładzania oparów	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	47
Liczba poziomów	3
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Zawiasy drzwi	dół
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w trybie piekarnika min. w °C	30
Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C	230
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C	40
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C	100
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Wysokość urządzenia w mm	455,5
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	569
Głębokość urządzenia w mm	568,5
Głębokość urządzenia w mm	569
Waga w kg	40,2
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy

do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.




EAN: 4002516684626 / Numer materiału: 12305520 /
Stary numer materiału: 23744088D

Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Błacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia i smażenia pokryty powłoką PerfectClean HBBR 71	1
Wymowane prowadnice boczne (para)	1
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej	1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania	1
Detergent HydroClean	1
Tabletki odkamieniające	2


DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy


do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings