

DGC 7465 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Doskonałe rezultaty – technologia DualSteam
- Na zewnątrz chrupiące, wewnątrz soczyste – Para + pieczenie
- Wygodna obsługa – pojemnik na wodę pod ruchomym panelem
- Łatwe czyszczenie – HydroClean i komora gotowania ze stali szlachetnej

A+

EAN: 4002516719786 / Numer materiału: 12305550 / Stary numer materiału: 23746589D

Kampania jubileuszowa	
125 Gala Edition	•
Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Kolor urządzenia	ObsidianBlack matowy
Konstrukcja	
Piekarnik parowy	•
ArtLine	•
Bez uchwyty	•
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
Czujnik wilgotności	•
Indywidualna możliwość ustawień wilgotności w programie Para + pieczenie	•
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	•
Mix & Match	•
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	•
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Para+pieczenie	•
Para+pieczenie + Termonawiew Plus	•
Para+pieczenie z grzaniem górnym i dolnym	•
Para+pieczenie + Grill duży	•
Gotowanie na parze	•
Sous-vide	•
Podgrzewanie	•
Pieczenie w brytfannie Gourmet	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Grill mały	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Ciasta specjalne	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Termonawiew Eco	•
Gotowanie na parze Eco	•
Podgrzewanie talerzy	•
Zastosowania specjalne	•

DGC 7465 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



EAN: 4002516719786 / Numer materiału: 12305550 / Stary numer materiału: 23746589D

Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose	•
Gotowanie niezależne od ilości	•
Gotowanie na 4 poziomach jednocześnie	•
Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego	•
Redukcja pary przed końcem gotowania	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Komfort pielęgnacji	
Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Zewnętrzna wytwornica pary	•
HydroClean	•
Programy konserwacyjne	•
Program pielęgnacyjny Namaczanie	•
Program konserwacyjny Płukanie	•
Program suszenia komory gotowania	•
Zatraski dla przewodnic bocznych	•
Wymowane przewodnice boczne	•
Odkamienianie	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Techn. parowa/zasilanie w wodę	
DualSteam	•
Pojemność wytwornicy pary w kW	3,30
DirectWater plus	•
Sito odpływowe	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Funkcja bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
System schładzania oparów	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	67

DGC 7465 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



EAN: 4002516719786 / Numer materiału: 12305550 / Stary numer materiału: 23746589D

Liczba poziomów	4
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Zawiasy drzwi	dół
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w trybie piekarnika min. w °C	30
Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C	230
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C	40
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C	100
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 596 x 567
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	596
Głębokość urządzenia w mm	567
Waga w kg	46,4
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,45
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Długość węża dopływowego w m	2,0
Długość węża odpływowego w m	3,0
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Błacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia i smażenia pokryty powłoką PerfectClean HBBR 71	1
Wymowane prowadnice boczne (para)	1
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej	1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania	1
Detergent HydroClean	1
Tabletki odkamieniające	2
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

