

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniometerem + HydroClean.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – MTouch + MotionReact
- Doskonałe rezultaty – technologia DualSteam
- Na zewnątrz chrupiące, wewnątrz soczyste – Para + pieczenie
- Miele@home – urządzenie do łączenia w sieć WLAN + Mix & Match
- Łatwe czyszczenie – HydroClean i komora gotowania ze stali szlachetnej

A+

EAN: 4002516720034 / Numer materiału: 12305570 / Stary numer materiału: 23784588D

Kampania jubileuszowa	
125 Gala Edition	•
Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Kolor urządzenia	ObsidianBlack matowy
Konstrukcja	
Piekarnik parowy	•
ArtLine	•
Bez uchwyty	•
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
Czujnik wilgotności	•
Indywidualna możliwość ustawień wilgotności w programie Para + pieczenie	•
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	•
Mix & Match	•
Pieczeniometer	bezprzewodowe
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	•
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Para+pieczenie	•
Para+pieczenie + Termonawiew Plus	•
Para+pieczenie z grzaniem górnym i dolnym	•
Para+pieczenie + Grill duży	•
Gotowanie na parze	•
Sous-vide	•
Podgrzewanie	•
Pieczenie w brytfannie Gourmet	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Grill mały	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Ciasta specjalne	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Termonawiew Eco	•
Gotowanie na parze Eco	•
Podgrzewanie talerzy	•
Zastosowania specjalne	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniometerem + HydroClean.



EAN: 4002516720034 / Numer materiału: 12305570 / Stary numer materiału: 23784588D

Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	•
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu	•
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu	•
MotionReact: zatwierdzanie sygnału dźwiękowego przy zbliżaniu	•
MotionReact: rozpoznanie frontów mebli	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•
Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose	•
Gotowanie niezależne od ilości	•
Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie	•
Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego	•
Redukcja pary przed końcem gotowania	•
Polifoniczne dźwięki	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Komfort pielęgnacji	
Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą Inianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Zewnętrzna wytwornica pary	•
HydroClean	•
Programy konserwacyjne	•
Program pielęgnacyjny Namaczanie	•
Program konserwacyjny Płukanie	•
Program suszenia komory gotowania	•
Zatrzaski dla prowadnic bocznych	•
Wijmowane prowadnice boczne	•
Odkamienianie	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Techn. parowa/zasilanie w wodę	
DualSteam	•
Pojemność wytwornicy pary w kW	3,30
DirectWater plus	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniometerem + HydroClean.

EAN: 4002516720034 / Numer materiału: 12305570 / Stary numer materiału: 23784588D

Sito odpływowe	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Funkcja bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
System schładzania oparów	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	47
Liczba poziomów	3
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Zawiasy drzwi	dół
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w trybie piekarnika min. w °C	30
Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C	230
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C	40
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C	100
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Wysokość urządzenia w mm	455,5
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	569
Głębokość urządzenia w mm	568,5
Głębokość urządzenia w mm	569
Waga w kg	40,2
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Długość węża doptywowego w m	2,0
Długość węża odpływowego w m	3,0
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia i smażenia pokryty powłoką PerfectClean HBBR 71	1
Wysuw FlexiClip z powłoką PerfectClean HFC 71 (para)	1
Bezprzewodowy pieczeniometer	1
Wyjmowane prowadnice boczne (para)	1
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej	2
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania	1

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniometerem + HydroClean.



EAN: 4002516720034 / Numer materiału: 12305570 / Stary numer materiału: 23784588D

Detergent HydroClean	1
Tabletki odkamieniające	2


Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z bezprzew. pieczeniometerem + HydroClean.




DGC 6805, plumbed connection (installation drawing)




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings